# SlimFix R
# SFR 2/21 MC NE GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



La gamma Weidmüller di segnafili e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo con grande diametro. L'assortimento comprende fra l'altro sistemi combinati con singoli cartellini, tubetti trasparenti, guaine termoretraibili e cartellini fissabili con fascette serracavo.

**Per simboli speciali:** Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

## Dati generali per l'ordinazione

| | |
|---|---|
| Tipo | SFR 2/21 MC NE GE |
| Nr.Cat. | 1318740000 |
| Versione | SlimFix R, Segnafili e segnacavi, 2.2 - 2.9 mm, 21 x 5.8 mm, giallo |
| GTIN (EAN) | 4050118124392 |
| CPZ | 400 Pezzo |
| stampante compatibile | 1324380000 |

# SlimFix R
# SFR 2/21 MC NE GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e peso

| | | | |
|---|---|---|---|
| Larghezza | 5,8 mm | Larghezza (pollici) | 0,228 inch |
| Posizione verticale | 21 mm | Altezza (pollici) | 0,827 inch |
| Peso netto | 0,248 g | | |

### Dati generali

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alogeni | No | Campo delle temperature di impiego | -40…100 °C |
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-2 | Colori | giallo |
| Dimensioni del campo di siglatura | 21 x 3.2 mm | Industrie consigliate | Trasporti, Macchine |
| Larghezza | 5,8 mm | Materiale | poliammide 66 |

### Segnafili e segnacavi

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alogeni | No | Diametro esterno conduttore | 2.2 - 2.9 mm |
| Diametro esterno del conduttore, max. | 2,9 mm | Diametro esterno del conduttore, min. | 2,2 mm |
| Sezione di collegamento cavo, max. | 1,5 mm² | Sezione di collegamento cavo, min. | 0,75 mm² |

### Classificazioni

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 5.0 | EC001288 | ETIM 6.0 | EC001530 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-29 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 | | |

### Approvazioni

| | |
|---|---|
| ROHS | Conforme |

### Downloads

| | |
|---|---|
| Dati ingegneristici | EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S |
| Dati ingegneristici | STEP |
| Software | M-Print PRO configuration file |

**SlimFix R**
**SFR 2/21 MC NE GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Disegni

