Spine piatte
KP-M6/-25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KP-M6/-25
Nr.Cat.	1497970000
Versione	Spine piatte,25 mm²
GTIN (EAN)	4050118307412
CPZ	100 Pezzo

Foglio dati

Spine piatte
KP-M6/-25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Peso	1,62 g	Peso netto	16,23 g

Dati tecnici

Versione	Serie DIN 46235, standard

Giunti

Diametro esterno codolo (d3)	10 mm	Diametro interno codolo (d1)	7 mm
Diametro interno flangia (d2)	6,4 mm	Foro	M 6
Isolamento	non presente	Larghezza flangia (b)	14 mm
Lunghezza codolo (a)	20 mm	Lunghezza collegamento (l)	39 mm
Numero d'identificazione Cu	10 K	Sezione di collegamento cavo	25 mm²

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001509	ETIM 4.0	EC001509
ETIM 5.0	EC001050	ETIM 6.0	EC001050
eClass 6.2	27-40-02-05	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-03	eClass 9.0	27-40-02-03
eClass 9.1	27-40-02-03		

Approvazioni

ROHS	Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Dati ingegneristici	EPLAN

Spine piatte
KP-M6/-25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

