# SlimFix X
# SFX 9/24 S MC NE GE V0

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

SlimFix X è un marcatore per conduttori e cavi, esente da alogeni e dal design poco ingombrante. I marcatori possono essere applicati anche dopo il cablaggio del conduttore. Slimfix è un marcatore riconosciuto e approvato per il settore del traffico. Lo strumento SF consente un montaggio facile, anche in presenza di marcatori di piccole dimensioni.

- Materiale esente da alogeni
- Marcatori collaudati ed apprezzati per le applicazioni nel settore del traffico.
- Necessità di fissaggio con fascette serracavo se la sezione del conduttore è maggiore di 16,0 mm²
- Marcatori nel collaudato formato MultiCard

**Per simboli speciali:** Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

**Dati generali per l'ordinazione**

| | |
|---|---|
| Tipo | SFX 9/24 S MC NE GE V0 |
| Nr.Cat. | 2009940000 |
| Versione | SlimFix X, Segnafili e segnacavi, 7 - 40 mm, 24 x 13.62 mm, giallo |
| GTIN (EAN) | 4050118396409 |
| CPZ | 120 Pezzo |
| stampante compatibile | 1324380000 |

# SlimFix X
# SFX 9/24 S MC NE GE V0

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e peso

| | | | |
|---|---|---|---|
| Larghezza | 13,62 mm | Larghezza (pollici) | 0,536 inch |
| Posizione verticale | 24 mm | Altezza (pollici) | 0,945 inch |
| Profondità | 0,8 mm | Profondità (pollici) | 0,031 inch |
| Peso netto | 0,738 g | | |

### Dati generali

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alogeni | No | Campo delle temperature di impiego | -40…100 °C |
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0 | Colori | giallo |
| Dimensioni del campo di siglatura | 23.9 x 9 mm | Larghezza | 13,62 mm |
| Materiale | poliammide 66 | Versione | Montaggio con fascette serracavo |

### Segnafili e segnacavi

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alogeni | No | Diametro esterno conduttore | 7 - 40 mm |
| Diametro esterno del conduttore, max. | 40 mm | Diametro esterno del conduttore, min. | 7 mm |
| Sezione di collegamento cavo, max. | 500 mm² | Sezione di collegamento cavo, min. | 16 mm² |

### Classificazioni

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 5.0 | EC001530 | ETIM 6.0 | EC001530 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 | | |

### Approvazioni

| | |
|---|---|
| ROHS | Conforme |

### Downloads

| | |
|---|---|
| Dati ingegneristici | EPLAN, WSCAD |