
Cabtite (sistema di inserimento cavi)
CABTITE FRL 4-1 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Il telaio, realizzato a partire da un singolo pezzo, è rapido e facile da equipaggiare ed è fatto in plastica rinforzata in fibra di vetro, che assicura stabilità dimensionale. La guarnizione prigioniera in schiuma assicura una sigillatura efficace IP66 in conformità alla norma DIN EN 60529, anche su superfici verniciate e ruvide.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CABTITE FRL 4-1 BK
Nr.Cat.	2584260000
Versione	Telaio di bloccaggio, Cabtite (sistema di inserimento cavi), poliammide, rinforzato in fibra di vetro, Nero assoluto, Posizione verticale: 11.3 mm, Larghezza: 68.8 mm, Profondità: 11.3 mm, -40 °C...120 °C
GTIN (EAN)	4050118616200
CPZ	10 Pezzo

Cabtite (sistema di inserimento cavi)
CABTITE FRL 4-1 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Lunghezza	80 mm	Lunghezza (pollici)	3,15 inch
Larghezza	68,8 mm	Larghezza (pollici)	2,709 inch
Posizione verticale	11,3 mm	Altezza (pollici)	0,445 inch
Altezza minima	11,3 mm	Profondità	11,3 mm
Profondità (pollici)	0,445 inch	Larghezza di fissaggio	32 mm
Altezza di fissaggio	58 mm	Peso netto	22,88 g
Diametro	5,5 mm		

Informazioni generali

Coppia di serraggio	3 Nm	Larghezza apertura	40 mm
Lunghezza apertura	39,8 mm	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Alogeni	No	Silicone	No
Materiale	poliammide, rinforzato in fibra di vetro		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002624	eClass 6.2	27-14-92-01
eClass 9.0	27-18-28-15	eClass 9.1	27-18-92-65

Approvazioni

Omologazioni	c UL us
ROHS	Conforme

Downloads

Documentazione utente	Cabtite Installation Instructions