

SKMU MS (Messinggegenmutter)
SKMU M40 MS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Weidmüller hat eine Vielzahl unterschiedlicher Kabel/ Leitungseinführungen im Portfolio: Verschieden ausgeführte Kunststoff-, Messing-, und Edelstahlverschraubungen in den Schutzklassen IP 66, 67, 68 oder IP 69 K. Mit modularen Mehrleiter-/ Kabeleinführungssystemen lassen sich- als vollwertige Alternative-vorkonfektionierte Leitungen einfach und schnell in Betriebsmittel einführen. Nicht zuletzt sind sowohl EX-zertifizierte Kabelverschraubungen als auch Kabel-/ Leitungseinführungssysteme verfügbar.

- Kabelverschraubungen aus Kunststoff und Messing
- EMV Verschraubungen
- Für Explosionsgefährdete Bereiche
- VDE, CSA und UL Zulassungen

Allgemeine Bestelldaten

Typ	SKMU M40 MS
Best.-Nr.	1737030000
Ausführung	SKMU MS (Messinggegenmutter), Gegenmutter, M 40, 4.5 mm, Messing, vernickelt
GTIN (EAN)	4008190956509
VPE	50 Stück

SKMU MS (Messinggegenmutter)
SKMU M40 MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht 4,92 g

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Breite

Stärke 4 mm

Allgemeine Angaben

Außendurchmesser	50,8 mm	Gewinde (außen)	M 40
Gewinde (innen)	M 40	Gewindelänge	4,5 mm
Gewindesteigung	1,5 mm	Schlüsselweite 1	44 mm
Stärke	4 mm	Verschraubung	Metrisch
Werkstoff	Messing, vernickelt		

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000940	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000940
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	23-11-07-01
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-24
eClass 9.1	27-14-44-24		

Zulassungen

ROHS Konform

Downloads

Broschüre/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Engineering-Daten	EPLAN.WSCAD
Engineering-Daten	STEP

SKMU MS (Messinggegenmutter) **SKMU M40 MS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

