WM
WM 3/12 5.0-8.0 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Non staccabile: WM
I nostri cartellini di siglatura chiusi, non staccabili, sono installati senza l'utilizzo di ulteriori utensili. Il cavo è semplicemente filettato attraverso le aperture ad entrambe le estremità prima che i conduttori siano fissati nella loro posizione. La tensione stessa del materiale fissa il cartellino di siglatura nella sua posizione. I marcatori per cavi WM sono disponibili in 4 dimensioni per sezioni trasversali da 0,25 mm² to 16 mm². Per ciascuna dimensione sono disponibili tre lunghezze e due colori di etichette. Avrete così a disposizione un assortimento completo per portare a termine le attività quotidiane di etichettatura dei conduttori all'interno di un quadro di controllo.

I vantaggi di MultiMark
- Gamma di prodotti pratici e compatti
- Veloci da stampare e montare
- Identificazione affidabile dei collegamenti
- Eccellenti caratteristiche del materiale

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	WM 3/12 5.0-8.0 MM WS
Nr.Cat.	2006230000
Versione	WM, Segnafili e segnacavi, 5 - 8 mm, 23 x 10 mm, bianco
GTIN (EAN)	4050118390506
CPZ	2.000 Pezzo
stampante compatibile	2430920000 2448870000 1140490000

Foglio dati

WM
WM 3/12 5.0-8.0 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Larghezza	10 mm	Larghezza (pollici)	0,394 inch
Posizione verticale	23 mm	Altezza (pollici)	0,906 inch
Profondità	0,5 mm	Profondità (pollici)	0,02 inch
Peso netto	0,181 g		

Dati generali

Alogeni	No	Campo delle temperature di impiego	-40…150 °C
Classe d'infiammabilità UL 94	HB	Colori	bianco
Dimensioni del campo di siglatura	12 x 10 mm	Larghezza	10 mm
Materiale	poliestere	Versione	esente da alogeni

Segnafili e segnacavi

Alogeni	No	Diametro esterno conduttore	5 - 8 mm
Diametro esterno del conduttore, max.	8 mm	Diametro esterno del conduttore, min.	5 mm
Sezione di collegamento cavo, max.	16 mm²	Sezione di collegamento cavo, min.	4 mm²

Classificazioni

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Approvazioni

ROHS	Conforme

Downloads

Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dati ingegneristici	STEP

WM
WM 3/12 5.0-8.0 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

