KERN **TGC 150-2**

Bilancia tascabile di precisione con grande piatto di pesata in acciaio e pratica vaschetta tara



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilancia da laboratorio
Gruppo di prodotti	Bilancia tascabile
Famiglia di prodotti	TGC

Sistema di misura

Sistema di pesata	Estensimetro
Portata [Max]	150 g
Divisione [d]	0,01 g
Riproducibilità	0,2 g
Linearitá	± 0,3 g
Risoluzione	15.000
Range di tara	150 g
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	50 g (M2); 100 g (M2)
Possibili punti di regolazione	50 g; 60 g
Tempo di stabilizzazione	2 s
Tempo di riscaldamento	30 min
Carico decentrato a 1/3 [Max]	0,3 g
Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
Unità di misura	g gn dwt ozt ct oz
Portata [Max] (ct)	750 ct
Divisione carato [d] (ct)	0,05 ct
Tolleranza (% da [Max])	0,2%
Scorrimento massimo (15 minuti)	40 mg
Scorrimento massimo (30 minuti)	80 mg
Unità preimpostata	g

Display

Tipo di display	LCD
Display retroilluminato	sì
Display altezza cifre	12 mm
Linguaggi dell'interfaccia utente	Linguaggio simbolico

Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	100×130×18 mm
Dimensioni superficie di pesata (Ø)	81 mm
Dimensioni superficie di pesata	81 mm
Materiale alloggiamento	plastica
Materiale piatto di pesata	acciaio inox
Materiale alloggiamento del display	plastica

Funzioni

Protetta IP - unità completa	-
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/ accumulatore	4 min
Funzione di tara	manualmente (più volte)
Numero di tasti per il comando	4

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Batteria
Tipo di batteria/accumulatore	Li-metallo
Batteria	2×CR2032
Collegamento della batteria	Cuscinetto + Molla
Batteria autonomia - con retroilluminazione	8,75 h
Batteria autonomia - senza retroilluminazione	22 h
Batteria tempo di carica	8,75 h
Batteria capacità	210 mAh
Numero di celle della batteria	2
Batteria – Peso singolo	6 g
Batteria – Peso totale nell'articolo	12 g
Batteria – Struttura/forma	Celle singole
Capacità della batteria (Wh)	0,63 Wh
Batteria – Contenuto di litio	110 mg
Test superati secondo UN 38.3	✓
Batteria/accumulatore collegato	non collegato, allegato

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	0 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C

KERN **TGC 150-2**

Bilancia tascabile di precisione con grande piatto di pesata in acciaio e pratica vaschetta tara

Umidità ambientale [Min]	80 %
Umidità ambientale [Max]	90 %
Temperatura di stoccaggio [Min]	-20 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	60 °C

Omologazione

Marchio CE	✓

Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione	961-247
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-127
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	142×195×30 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,20 kg
Peso lordo ca.	0,25 kg
Peso di spedizione	0,209 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761217522
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

