KERN **ABT 220-5DNM**

Il modello premium con sistema di pesata Single-Cell



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilancia da laboratorio
Gruppo di prodotti	Bilancia analitica
Famiglia di prodotti	ABT

Sistema di misura

Sistema di regolazione automatico - Deviazione di temperatura standard	0,5 °C
Sistema di pesata	Single-Cell
Portata [Max]	82 g; 220 g
Sistema di regolazione automatico - Intervallo di tempo standard	4 h
Divisione [d]	0,00001 g; 0,0001 g
Riproducibilità	0,00005 g; 0,0001 g
Riproducibilità tipica	0,000007 g
Linearitá	± 0,0001 g; 0,0002 g
Risoluzione	8.200.000, 2.200.000
Range di tara	220 g
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso interno (automatica) Aggiustamenti con peso interno (manuale)
Tempo di stabilizzazione	10 s; 4 s
Tempo di riscaldamento	8 h; 8 h
Carico decentrato a 1/3 [Max]	0,00012 g; 0,0003 g
USP Pesata minima (k = 2, U = 0.1%)	100 mg
USP Pesata minima tipica	14 mg
Tipo di bilancia	Bilancia a più campi
Unità di misura	g ct
Unità preimpostata	g

Display

Tipo di display	LCD
Display altezza cifre	14 mm

Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	215×340×335 mm
Dimensioni protettivo antivento rettangolare - all'interno (L×P×A)	168×172×223 mm
Dimensioni protettivo antivento rettangolare - all'esterno (L×P×A)	200×240×260 mm
Dimensioni superficie di pesata (Ø)	80 mm
Dimensioni superficie di pesata	80 mm
Materiale alloggiamento	metallo
Materiale piatto di pesata	acciaio inox
Materiale protettivo antivento	vetro
Materiale alloggiamento del display	plastica
Livella	✓
Piedini di livellamento regolabili	✓

Funzioni

Funzione di memoria totale	✓
Livello di miscela/somma	Rez A (Totale netto)
Determinazione percentuale	✓
Determinazione della densità	✓
Pesate sottobilancia	Gancio (incluso nella consegna)
Funzione di mediazione per condizioni di pesatura instabili	✓
Visualizzazione capacità	✓
Funzione Standby	✓
Funzione di conteggio	✓
Risoluzione di conteggio (Condizioni di laboratorio)	220.000
Peso di riferimento conteggio inseribile	✓
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi	1 mg
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali	10 mg
Numero pezzi di riferimento	10, 20, 50, 100
Funzione di tara	manualmente (più volte)
Numero di tasti per il comando	6

Interfaccia

Interfacce	RS-232 di serie

KERN **ABT 220-5DNM**

Il modello premium con sistema di pesata Single-Cell

Alimentazione	
Alimentazione in dotazione	Alimentatore
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO AUS UK US CH
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO AUS UK US CH
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	12 V DC, 1000 mA
Presa di corrente per l'alimentatore	Adattatore vuoto, interno meno, Ø esterno 5,5 mm, Ø interno 2,1 mm, lungo 9,5 mm

Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [Min]	10 °C
Temperatura ambiente [Max]	30 °C
Umidità ambientale [Max]	80 %
Temperatura di stoccaggio [Min]	-10 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	50 °C

Omologazione	
Marchio CE	✓

Servizi	
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-101
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

Imballaggio e spedizione	
Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	430×685×650 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	8 kg
Peso lordo ca.	13 kg
Peso di spedizione	38,3 kg

Informazioni sul prodotto	
GTIN/Numero EAN	4045761185555

Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

