

**Kabelmarkierer
CLI TM 20-33**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



CLI TM ist die passende Hülse für große Leiterquerschnitte. Die transparente Tasche der Hülse schützt die Einsteckschilder vor Umgebungseinflüssen. Mit Kabelbindern wird die transparente **CLI TM** Hülse befestigt. Die Markierung erfolgt mit TM-I 18 für CLI TM 10/33 oder ESG 9/17 für CLI TM20/33. Beide Einsteckschilder sind im bewährten MultiCard-Format konzipiert und lassen sich mit SMark-Laser, PrintJet, Plotter oder MC-Mobilo komfortabel beschriften. Für CLI TM 20/66 eignet sich das Schild CLI F 2/17,5.

- Fester Sitz durch Montage mit Kabelbinder
- Professionelle Beschriftung mit den Weidmüller Beschriftungssystemen für MultiCards

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1763280000
Typ	CLI TM 20-33
Ausführung	Kabelmarkierer, 33 x 11.3 mm, PVC, Farbe: transparent
GTIN (EAN)	4032248050246
VPE	100 Stück

**Kabelmarkierer
CLI TM 20-33**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	33 mm	Breite	11,3 mm
Höhe	5 mm	Tiefe	5 mm
Nettogewicht	0,72 g		

Markierungen

Art des Aufdrucks	Neutral	Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-0
Einsatztemperaturbereich, max.	60 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-30 °C
Farbe	transparent	Isolationsdurchmesser, max.	40 mm
Leiteranschlussquerschnitt, max.	500 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, min.	16 mm ²
Leiteraußendurchmesser	10 - 317 mm	Plotterbeschriftbar	Nein
Stiftbeschriftbar (Sti)	Nein	Werkstoff	PVC

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC001530	ETIM 3.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 4.1	24-19-02-19
eClass 5.1	27-14-91-03	eClass 6.0	27-14-91-29
eClass 7.0	27-14-91-29		

Zulassungen

Zulassungen

Kabelmarkierer CLI TM 20-33

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zubehör

Neutral



ESG ist der bewährte Markierer für viele bekannte elektrische Geräte im MultiCard-Format. Resultat ist eine hochwertige Gerätemarkierung für ein kontrastreiches Erscheinungsbild.

Angeboten werden Varianten für Geräte der Hersteller:

- Siemens
- Télémecanique
- ABB
- Beckhoff
- Lumberg
- Universell einsetzbare, je nach Typ selbstklebende oder aufrastbare Schilder

Die Vorteile auf einen Blick:

- Universell einsetzbare, selbstklebende Schilder oder aufrastbar, je nach Typ
- Für aneinandergereihte Geräte, wie z. B. Leitungsschutzschaltern, bieten wir ESG zum Aufrasten auf eine Schildschiene an
- Individueller Druck in Laserqualität nach Angabe

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
1674760000	ESG 9/17 K MC NE WS	Gerätemarkierer, MultiCard, 4008190447649 200 Stück 17 x 9 mm, Polyamid 66, Farbe: weiß, selbstklebend		