KERN **CFS 50K-3**

Bilancia contapezzi professionale con alta risoluzione con 100 memorie per articoli e seconda interfaccia bilancia, risoluzione conteggio fino a 75.000 punti



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilancia contapezzi
Famiglia di prodotti	CFS

Sistema di misura

Sistema di pesata	Estensimetro
Portata [Max]	50 kg
Divisione [d]	0,001 kg
Riproducibilità	0,001 kg
Linearitá	± 0,002 kg
Risoluzione	50.000
Range di tara	50 kg
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	50 kg (F2)
Possibili punti di regolazione	15 kg; 30 kg; 50 kg
Tempo di stabilizzazione	2 s
Tempo di riscaldamento	120 min
Carico decentrato a 1/3 [Max]	0,005 kg
Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
Unità di misura	kg lb
Scorrimento massimo (15 minuti)	4 g
Scorrimento massimo (30 minuti)	8 g
Unità preimpostata	kg
Cella di carico tipo	alluminio IP65 rivestita in silicone

Display

Tipo di display	LCD
Display retroilluminato	sì
Display altezza cifre	20 mm

Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	370×360×100 mm
Dimensioni dispositivo (L×P×H)	320×350×125 mm
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	370×360×125 mm
Dimensioni superficie di pesata (L×P)	370×240 mm
Dimensioni superficie di pesata	370×240 mm
Materiale alloggiamento	plastica
Materiale piatto di pesata	acciaio inox
Materiale alloggiamento del display	plastica
Materiale cella (celle) di carico	alluminio
Livella	✓
Piedini di livellamento regolabili	✓

Funzioni

Funzione PreTare	✓
Funzione di memoria totale	✓
Livello di miscela/somma	Sum A
Funzione di conversione	✓
PLU - totale	100
Pesata tolleranza	✓
Pesata tolleranza - tipo di segnale	acusticamente visivo
Pesate sottobilancia	No
Funzione di conteggio	✓
Risoluzione di conteggio (Condizioni di laboratorio)	50.000
Peso di riferimento conteggio inseribile	✓
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi	1 g
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali	10 g
Numero pezzi di riferimento	n (qualsiasi numero di pezzi)
Protetta IP - unità completa	IP23
Protetta IP - cella di carico	IP65
Funzione di memoria	✓
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/ accumulatore	3 min off 5 min 30 min 15 min
Funzione di tara	manualmente (più volte)
Numero di tasti per il comando	20

KERN **CFS 50K-3**

Bilancia contapezzi professionale con alta risoluzione con 100 memorie per articoli e seconda interfaccia bilancia, risoluzione conteggio fino a 75.000 punti

Interfaccia

Interfacce	RS-232 di serie Interfaccia della seconda bilancia

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Alimentatore
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO UK US CH
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO AUS UK US CH
Lunghezza cavo alimentatore	180 cm
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	12 V, 500 mA
Tipo di batteria/accumulatore	Pb
Accumulatore	GAB-A04
Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	40 h
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	70 h
Accumulatore tempo di carica	14 h
Accumulatore opzionale	Accu opzionale

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	0 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Umidità ambientale [Min]	0 %
Umidità ambientale [Max]	80 %
Temperatura di stoccaggio [Min]	-20 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	60 °C

Omologazione

Marchio CE	✓

Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione	961-248
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-128
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	470×440×205 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	4,4 kg
Peso lordo ca.	6 kg
Peso di spedizione	8,5 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761144484
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

