KERN **UID 600K-1M**

Bilancia per pallet con numerose interfacce, opzionalmente con omologazione



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilancia per pallet
Famiglia di prodotti	UID

Sistema di misura

Sistema di pesata	Estensimetro
Numero di portata	1
Portata [Max]	600 kg
Divisione [d]	0,2 kg
Riproducibilità	0,2 kg
Linearitá	± 0,6 kg
Peso minimo [Min]	4 kg
Possibilità di valutazione della conformità	✓
Risoluzione	3.000
Range di tara	-600 kg
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	600 kg (M1)
Tempo di stabilizzazione	4 s
Tempo di riscaldamento	10 min
Carico decentrato a 1/3 [Max]	1 kg
Collegamento della celle di carico	4-conduttori
Unità (se l'unità è valutata in conformità)	kg
Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
Unità di misura	kg g lb oz PCS tJ HJ
Unità preimpostata	kg
Cella di carico tipo	KELI-SQB-250kg

Display

Tipo di display	LCD
Display tipo	LCD
Display retroilluminato	sì
Display dimensioni	110×35 mm
Display barrette	6
Display altezza cifre - cifra più piccola	25 mm
Display altezza cifre	25 mm
Linguaggi dell'interfaccia utente	Linguaggio simbolico

Design

Dimensioni apparecchio indicatore (L×P×A)	268×115×80 mm
Dimensioni superficie di pesata (L×P)	1195×840 mm
Dimensioni superficie di pesata	1195×840 mm
Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)	1195×840×110 mm
Materiale piatto di pesata	acciaio, verniciato a polvere
Materiale piattaforma	acciaio, verniciato a polvere
Materiale alloggiamento del display	plastica
Materiale cella (celle) di carico	acciaio legato
Livella	✓
Piedini di livellamento regolabili	✓
Stativo inclinabile	✓
Supporto a parete	✓
Lunghezza cavo	5 m
Apparecchio indicatore lunghezza cavo	5 m
Lunghezza consentita cavo del apparecchio indicatore [Max]	15 m
Costruzione della piattaforma	saldato
Celle di carico - numero	4

Funzioni

Livello di miscela/somma	Sum A
Determinazione percentuale	✓
Pesata tolleranza	✓
Pesata tolleranza - tipo di segnale	visivo
Memoria fiscale	memoria interna opzionale

KERN **UID 600K-1M**

Bilancia per pallet con numerose interfacce, opzionalmente con omologazione

Memoria fiscale - numero di locazioni di memoria	250.000
Funzione di mediazione per condizioni di pesatura instabili	✓
Indicazione ora	✓
Funzione di conteggio	✓
Funzione Hold	✓
Protetta IP - display	IP65
Protetta IP - cella di carico	IP67
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/ accumulatore	3 min off 5 min 30 min 15 min
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a alimentatore di rete	3 min off 5 min 30 min 15 min
Funzione di tara	manuale (una sola volta)
Numero di tasti per il comando	4

Interfaccia

Interfacce	RS-232 di serie Ethernet (opzionale, factory) USB (opzionale, factory) WiFi (opzionale, factory) Memoria Alibi (opzionale, factory) USB-Host/Master (opzionale, factory)

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Alimentatore
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO UK US
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0.4 A max
Alimentatore rimovibile	rimovibile
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	12 V DC, 1000 mA
Presa di corrente per l'alimentatore	Interno più, esterno meno
Tipo di batteria/accumulatore	Pb
Batteria	nessuna batteria
Accumulatore	6 V; 1.3 Ah
Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	26 h
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	43 h
Accumulatore tempo di carica	3 h
Accumulatore opzionale	Accu opzionale - interno
Batteria/accumulatore collegato	collegato elettricamente fisso, non isolato

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	-10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Umidità ambientale [Min]	10 %
Umidità ambientale [Max]	95 %

Omologazione

Marchio CE	✓
Valutazione della conformità possibile ex works	✓
Classe di precisione	III
Divisione di verifica [e]	0,2 kg

Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione	961-250
Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	965-230
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-130
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	2 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	1240×890×245 mm
Metodo di spedizione	Spedizioniere
Peso netto ca.	44 kg
Peso lordo ca.	65 kg
Peso di spedizione	65 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761230194
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

KERN **UID 600K-1M**

Bilancia per pallet con numerose interfacce, opzionalmente con omologazione

Pittogrammi

STANDARD



OPTION



FACTORY

