

## Z-Reihe ZTW ZTL6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Weidmüller bietet Anwender von Reihenklemmen der Z-Reihe ein umfangreiches Zubehör an, das in allen Aufgabenstellungen eine passende Lösung auch über Standardfunktionen hinaus ermöglicht.  
Das Zubehör unterliegt den gleichen Qualitätsanforderungen wie die Reihenklemmen selbst.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Best.-Nr.  | <a href="#">1771870000</a> |
| Typ        | ZTW ZTL6                   |
| GTIN (EAN) | 4032248126675              |
| VPE        | 20 Stück                   |

**Z-Reihe  
ZTW ZTL6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|       |          |              |         |
|-------|----------|--------------|---------|
| Länge | 105,8 mm | Breite       | 2 mm    |
| Höhe  | 38,35 mm | Nettogewicht | 8,114 g |

**Temperaturen**

|                                |        |                                |        |
|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------|
| Betriebstemperatur             |        | Lagertemperatur                |        |
| Dauergebrauchstemperatur, min. | -50 °C | Dauergebrauchstemperatur, max. | 120 °C |

**weitere technische Daten**

|            |                |
|------------|----------------|
| Ausführung | Zwischenplatte |
|------------|----------------|

**Systemkennwerte**

|                |         |
|----------------|---------|
| Produktfamilie | Z-Reihe |
|----------------|---------|

**Werkstoffdaten**

|                               |       |       |             |
|-------------------------------|-------|-------|-------------|
| Werkstoff                     | Wemid | Farbe | dunkelbeige |
| Brennbarkeitsklasse nach UL94 | V-0   |       |             |

**Klassifikationen**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 2.0   | EC000886    | ETIM 3.0   | EC000886    |
| UNSPSC     | 30-21-18-27 | eClass 4.1 | 27-14-11-99 |
| eClass 5.1 | 27-14-11-33 | eClass 6.0 | 27-14-11-33 |
| eClass 7.0 | 27-14-11-33 |            |             |

**Zulassungen**

Zulassungen

