KERN **NIB 300K-1**

Compatta e robusta bilancia bilico a passaggio – particolarmente mobile grazie a maniglia, rotelle e struttura leggera



Categoria	
Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilancia per carrelli
Famiglia di prodotti	NIB

Sistema di misura	
Sistema di pesata	Estensimetro
Portata [Max]	300 kg
Divisione [d]	0,1 kg
Riproducibilità	0,1 kg
Linearitá	± 0,3 kg
Risoluzione	3.000
Range di tara	-299,9 kg
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	300 kg (M1)
Tempo di riscaldamento	10 min
Carico decentrato a 1/3 [Max]	0,5 kg
Collegamento della celle di carico	4-conduttori
Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
Unità di misura	kg lb
Scorrimento massimo (15 minuti)	400 g
Scorrimento massimo (30 minuti)	800 g
Unità preimpostata	kg
Cella di carico tipo	alluminio rivestita in silicone

Display	
Tipo di display	LCD
Display altezza cifre - cifra più piccola	25 mm
Display altezza cifre	25 mm

Design	
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	1100×1000×80 mm
Dimensioni apparecchio indicatore (L×P×A)	235×114×51 mm
Dimensioni superficie di pesata (L×P)	800×800 mm
Dimensioni superficie di pesata	800×800 mm
Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)	1000×1000×40 mm
Materiale piatto di pesata	acciaio, verniciato a polvere
Materiale piattaforma	acciaio, verniciato a polvere
Materiale alloggiamento del display	plastica
Materiale cella (celle) di carico	acciaio legato
Livella	✓
Piedini di livellamento regolabili	✓
Supporto a parete	✓
Ruote di trasporto	✓
Lunghezza cavo	5 m
Apparecchio indicatore lunghezza cavo	5 m
Lunghezza consentita cavo del apparecchio indicatore [Max]	15 m
Costruzione della piattaforma	Piastra di carico saldata; superficie liscia
Celle di carico - numero	4

Funzioni	
Funzione per il calcolo dell'IMC	✓
Protetta IP - unità completa	-
Protetta IP - display	nessuna protezione IP
Protetta IP - piattaforma	IP67
Protetta IP - cella di carico	IP67
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/ accumulatore	3 min 5 min 30 min 15 min
Funzione di tara	manualmente (una e più volte)
Numero di tasti per il comando	6

KERN **NIB 300K-1**

Compatta e robusta bilancia bilico a passaggio – particolarmente mobile grazie a maniglia, rotelle e struttura leggera

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Adattatore AC e funzione batteria (batteria non inclusa)
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO AUS UK US CH
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO AUS UK US
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0,3 A
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	9 V, 100 mA
Presa di corrente per l'alimentatore	Adattatore vuoto, interno meno, Ø esterno 5,5 mm, Ø interno 2,5 mm, lungo 10 mm
Tipo di batteria/accumulatore	Alcalino(-manganese)
Batteria	4×1.5 V AA
Collegamento della batteria	Cuscinetto + Molla
Batteria tempo di carica	60 h
Batteria/accumulatore collegato	non collegato, allegato

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	-10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Umidità ambientale [Min]	5 %
Umidità ambientale [Max]	80 %

Omologazione

Marchio CE	✓

Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione	961-249
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-129
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	2 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	1135×1060×200 mm
Metodo di spedizione	Spedizioniere
Peso netto ca.	40 kg
Peso lordo ca.	65 kg
Peso di spedizione	62 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761244214
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

