KERN **EFC 300K-2**

Bilancia a piattaforma con accumulatore integrato, potente indicatore LED e stativo per un utilizzo ottimale



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilancia a piattaforma
Famiglia di prodotti	EFC

Sistema di misura

Sistema di pesata	Estensimetro
Portata [Max]	300 kg
Divisione [d]	0,02 kg
Riproducibilità	0,02 kg
Linearitá	± 0,06 kg
Risoluzione	15.000
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	300 kg (M1)
Possibili punti di regolazione	30 kg; 60 kg; 100 kg; 150 kg; 200 kg; 250 kg; 300 kg
Tempo di stabilizzazione	2 s
Tempo di riscaldamento	30 min
Carico decentrato a 1/3 [Max]	0,1 kg
Collegamento della celle di carico	4-conduttori
Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
Unità di misura	kg lb PCS
Scorrimento massimo (15 minuti)	80 g
Scorrimento massimo (30 minuti)	160 g
Unità preimpostata	kg
Cella di carico tipo	alluminio IP65 rivestita in silicone

Display

Tipo di display	Segmenti LED
Display tipo	Segmenti LED
Display retroilluminato	no
Display dimensioni	165×64 mm
Display barrette	6
Display altezza cifre - cifra più piccola	52 mm
Display altezza cifre	52 mm
Linguaggi dell'interfaccia utente	Linguaggio simbolico

Design

Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	500×730×840 mm
Dimensioni apparecchio indicatore (L×P×A)	252×162×57 mm
Dimensioni superficie di pesata (L×P)	600×500 mm
Dimensioni superficie di pesata	600×500 mm
Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)	600×500×140 mm
Materiale alloggiamento	plastica
Materiale piatto di pesata	acciaio inox
Materiale piattaforma	acciaio, laccato
Materiale alloggiamento del display	plastica
Materiale cella (celle) di carico	alluminio
Livella	✓
Piedini di livellamento regolabili	✓
Stativo altezza	600 mm
Stativo rotabile	✓
Stativo inclinabile	✓
Apparecchio indicatore lunghezza cavo	3 m
Celle di carico - numero	1

Funzioni

Funzione di memoria totale	✓
Livello di miscela/somma	Sum A
Pesata tolleranza	✓
Pesata tolleranza - tipo di segnale	acusticamente visivo
Funzione di mediazione per condizioni di pesatura instabili	✓
Funzione Standby	✓
Funzione di conteggio	✓
Risoluzione di conteggio (Condizioni di laboratorio)	30.000

KERN **EFC 300K-2**

Bilancia a piattaforma con accumulatore integrato, potente indicatore LED e stativo per un utilizzo ottimale

Peso di riferimento conteggio inseribile	✓
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi	10 g
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali	100 g
Numero pezzi di riferimento	n (qualsiasi numero di pezzi)
Protetta IP - display	nessuna protezione IP
Funzione di tara	manualmente (una e più volte)
Numero di tasti per il comando	7

Interfaccia

Interfacce	RS-232 di serie

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Accumulatore e alimentazione
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO UK
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO UK
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 - 240 V 50/60 Hz 0.5 A
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	5 V, 1 A
Presa di corrente per l'alimentatore	Adattatore vuoto, interno più, Ø esterno 5,5 mm, Ø interno 2,1 mm, lungo 10,5 mm
Tipo di batteria/accumulatore	Li-Ion
Batteria capacità	4.000 mAh
Batteria tensione	3,7 V
Batteria – Peso singolo	93 g
Capacità della batteria (Wh)	14,8 Wh
Test superati secondo UN 38.3	✓
Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	30 h
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	50 h
Batteria/accumulatore collegato	collegato elettricamente fisso, nessuna corrente di dispersione (isolato)

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	0 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Umidità ambientale [Min]	0 %
Umidità ambientale [Max]	80 %

Omologazione

Marchio CE	✓

Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione	961-249
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-129
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	930×590×240 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	20 kg
Peso lordo ca.	24 kg
Peso di spedizione	26,3 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761252677
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

