

Kabelmarkierer WSMH 48mm

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



WSM ist ein komplettes Markierungssystem für Kabel, Leitungen, Rohre und Komponenten - es bietet dauerhafte Markierungen in Umgebungen, denen sonst kein Markierer standhält. Das Programm besteht aus Markierungsplättchen, Halter und Kabelbindern aus Edelstahl - einzeln oder komplett im **WSM-Set** und Service-Box.

Vorteile:

- Kräftiger Prägetext für optimale Lesbarkeit
- Beständig gegen Wärme, Kälte, Korrosion, Säuren, Chemikalien, Feuer etc.
- Einzeichen- und Mehrzeichenmarkierung, auch kombinierbar
- Schnelle Montage
- Ideal für den Außenbereich
- Einfache Befestigung mit Kabelbindern

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1774500000
Typ	WSMH 48mm
Ausführung	Kabelmarkierer, 48 x 11 mm, Edelstahl 1.4404, Farbe: silber
GTIN (EAN)	4032248149292
VPE	50 Stück

Kabelmarkierer WSMH 48mm

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	48 mm	Breite	11 mm
Höhe	0,3 mm	Tiefe	0,3 mm
Nettogewicht	1,64 g		

Markierungen

Art des Aufdrucks	Neutral	Einsatztemperaturbereich, max.	250 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-80 °C	Farbe	silber
Isolationsdurchmesser, max.	40 mm	Leiteranschlussquerschnitt, max.	500 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, min.	16 mm ²	Leiteraußendurchmesser	10 - 317 mm
Stiftbeschriftbar (Sti)	Nein	Werkstoff	Edelstahl 1.4404

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC001530	ETIM 3.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 4.1	24-19-02-19
eClass 5.1	27-14-91-03	eClass 6.0	27-14-91-29
eClass 7.0	27-14-91-29		

Zulassungen

Zulassungen