



## Bilance analitiche di grande portata, display grafico e comoda funzione miscela – disponibile anche come bilancia semimicro a portata unica con una risoluzione incredibilmente alta





Creazione semplice delle ricette grazie alla banca dati delle ricette, possibilità di memorizzare fino a 99 miscele composte rispettivamente da 20 componenti con denominazione e valore nominale




Stampa chiara con data e ora. Inoltre i componenti della miscela della ricetta vengono automaticamente numerati e muniti di nome e valore del peso stampato




Protocollo GLP/ISO professionale e dettagliato che rende la bilancia perfettamente conforme ai requisiti previsti dalle norme ISO, GLP e GMP


1


2

**Scoprite altri dettagli e i relativi accessori online!**

## Caratteristiche

- ALJ 210-5A: Modello semimicro a portata unica e con risoluzione incredibilmente alta.
  1 Particolarmente vantaggioso: lo ionizzatore KERN ALJ-A03 per neutralizzare la carica elettrostatica è già montato di serie
- Operazioni rapide grazie al display grafico e alla pratica guida in chiaro dell'operatore nelle lingue DE, EN, FR, IT, ES, PT
- KERN ALJ: Aggiustamento automatico interno, per garantire la massima precisione e rendere il funzionamento indipendente dal luogo d'installazione
- KERN ALS: Programma di calibrazione CAL per registrare la precisione con un peso di calibrazione esterno, pesi di calibrazione esterni con un costo aggiuntivo, vedi *pesi di calibrazione*
- Tempo di stabilizzazione breve: Valori di pesata stabili all'incirca nell'arco di 4 s (Modelli con [d] = 0,1 mg) 10 s; 6 s (Modelli con [d] = 0,01 | 0,1 mg) in condizioni di laboratorio
- Pesata con valori di tolleranza: un segnale ottico ed acustico supporta il lavoro di porzionatura, dosaggio o assortimento
- Supporto dosaggio: Modalità ad alta stabilità e altre impostazioni di filtro selezionabili
- Memoria interna per miscele complete, con nome e valore nominale dei componenti della miscela
- Tastiera ergonomicamente ottimizzata per mancini e destrimano
- Gabbietta antivento in vetro di grandi dimensioni, con 3 antine scorrevoli per un agevole accesso al prodotto da pesare. espace de pesée L×P×A 160×170×225 mm
- Dimensioni compatte
- Copertina rigida di protezione incl. nella fornitura

## Dati tecnici

- Display LCD grafico, retroilluminato, altezza cifre 15 mm
- Dimensioni superficie di pesata, acciaio inox, ø 80 mm
- Dimensioni totali L×P×A 210×340×330 mm
- Temperatura ambiente ammessa 5 °C/35 °C

2 KERN ALJ 200-5DA con ionizzatore opzionale 1, vedere *internet*. Bilancia analitica semimicro di alta precisione. L'alta precisione la rende adatta per calibrare le pipette.
**Suggerimento**: Per evitare l'evaporazione, consigliamo i convenienti tubicini capillati (cfr. norma 8655)

STANDARD




ALJ ALS

OPTION




| Modello | Portata | Divisione | Riproducibilità | Linearità | Peso netto | Su richiesta Certificato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KERN | [Max] g | [d] mg | mg | mg | ca. kg | DAkkS accr. KERN |
| **ALS 160-4A** | 160 | 0,1 | 0,1 | ± 0,3 | 7 | 963-101 |
| **ALS 250-4A** | 250 | 0,1 | 0,1 | ± 0,3 | 7 | 963-101 |
| **ALJ 210-5A** | 210 | 0,01 | 0,05 | ± 0,1 | 6 | 963-101 |
| **ALJ 160-4A** | 160 | 0,1 | 0,1 | ± 0,3 | 7 | 963-101 |
| **ALJ 250-4A** | 250 | 0,1 | 0,1 | ± 0,3 | 7 | 963-101 |
| **ALJ 310-4A** | 310 | 0,1 | 0,1 | ± 0,3 | 7 | 963-101 |
| **ALJ 500-4A** | 510 | 0,1 | 0,2 | ± 0,4 | 7 | 963-101 |
| Bilancia a più campi, all'aumentare del carico passa automaticamente alla portata superiore [Max] e leggibilità [d] e dopo lo svuotamento completo della bilancia torna alla portata più bassa | | | | | | |
| **ALJ 200-5DA** | 82 \| 220 | 0,01 \| 0,1 | 0,04 \| 0,1 | ± 0,1 \| 0,2 | 7 | 963-101 |