

**Klemmenmarkierer
DEK 5/3,5 MC FWZ 21-30**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Der **dekafix (DEK)** Markierer ist der universelle Markierer für alle Leitungs- und Steckverbinder sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich insbesondere für kurze Zahlenfolgen und umfasst eine große Auswahl an einsatzfertigen Drucken. Die Streifenmontage lässt ein schnelles Aufrasten in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar, kontrastreich und in 5 Breiten erhältlich.

- Große Auswahl an einsatzfertigen Markierern
- Streifenmontage für schnelles Aufrasten
- Verbindermarkierer passend für alle Weidmüller Leitungsverbinder
- Werden als neutrale Karte, MultiCard oder als Standarddruck in Karten angeboten

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1858490000
Typ	DEK 5/3,5 MC FWZ 21-30
Ausführung	Klemmenmarkierer, MultiCard, 5 x 3.5 mm, Polyamid 66, Farbe: weiß
GTIN (EAN)	4032248409150
VPE	500 Stück

**Klemmenmarkierer
DEK 5/3,5 MC FWZ 21-30**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	5 mm	Breite	3,5 mm
Nettogewicht	0,176 g		

Markierungen

Aufdruck-Farbe	schwarz	Aufdruckverfahren	MC-Laser
Aufgedruckte Zeichen	Zahlen	Cadmium	Nein
Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C
Farbe	weiß	Halogene	Nein
Leiteraußendurchmesser		Materialfarbe nach Widerstandskode	9
Orientierung des Aufdrucks	waagrecht	Raster in mm (P)	3,5 mm
Stiftbeschriftbar (Sti)	Nein	Werkstoff	Polyamid 66

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000761	ETIM 3.0	EC000761
UNSPSC	30-21-18-07	eClass 4.1	24-19-02-19
eClass 5.1	27-14-11-37	eClass 6.0	27-14-11-37
eClass 7.0	27-14-11-37		

Produkthinweise

Artikelbeschreibung	MultiCard Markierer für die Klemmenkennzeichnung
---------------------	--

Zulassungen

Zulassungen