

**Z-Reihe
FEKO ZRV2.5 0.2-0.35****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Eine Klemmenleiste für die Funktionseinheit, ein Steckverbinder für die Kabelbaumfertigung. In der Endmontage sind lediglich noch die zwei Einheiten zusammenzurasten - wie Steckverbinder. Fertig!
Ob in den Anwendungsbereichen Bahntechnik, Maschinenbau oder Schiffsbau – allen dient die Z-Reihe von Weidmüller optimal. Denn sie ist einfach, sicher und schnell im Anschluss, problemlos im Handling und praxisingerecht im System. Modulare und flexible Anschlusstechniken sind dort besonders gefragt, wo ganze Funktionseinheiten vorgefertigt oder ausgetauscht werden sollen.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|---|
| Best.-Nr. | 1854750000 |
| Typ | FEKO ZRV2.5 0.2-0.35 |
| Ausführung | Z-Reihe, Mehrstock-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm ² , Federkontakt, Direktmontage |
| GTIN (EAN) | 4032248401321 |
| VPE | 5.000 Stück |

Datenblatt

Z-Reihe
FEKO ZRV2.5 0.2-0.35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|-------|---------|--------------|---------|
| Länge | 19,8 mm | Breite | 4,15 mm |
| Höhe | 3,1 mm | Nettogewicht | 0,612 g |

Temperaturen

| | |
|--------------------|-----------------|
| Betriebstemperatur | Lagertemperatur |
|--------------------|-----------------|

Bemessungsdaten

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Bemessungsquerschnitt | 2,5 mm ² |
|-----------------------|---------------------|

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

| | |
|--------------|--------------|
| Anschlussart | Federkontakt |
|--------------|--------------|

weitere technische Daten

| | | | |
|------------|---------|---------------|---------------|
| Ausführung | Kontakt | Einbauhinweis | Direktmontage |
|------------|---------|---------------|---------------|

Systemkennwerte

| | | | |
|----------------|---------|--------------|--------------|
| Produktfamilie | Z-Reihe | Anschlussart | Federkontakt |
|----------------|---------|--------------|--------------|

Werkstoffdaten

| | |
|-------|------|
| Farbe | grau |
|-------|------|

Klassifikationen

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 2.0 | EC000897 | ETIM 3.0 | EC000897 |
| UNSPSC | 30-21-18-11 | eClass 4.1 | 27-14-11-18 |
| eClass 5.1 | 27-14-11-18 | eClass 6.0 | 27-14-91-37 |
| eClass 7.0 | 27-14-91-37 | | |

Zulassungen

Zulassungen