KERN **357-03**

Peso singolo, classe OIML M2, 5 g, Pulsante, acciaio inossidabile tornito fine



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML M2
Famiglia di prodotti	357

Sistema di misura

Peso di calibrazione - volume (cm^3)	0,5952
Peso di calibrazione - incertezza della densità (kg/m^3)	140
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm^3)	0,012
Peso di calibrazione OIML classe	M2
Peso di calibrazione - valore nominale	5 g
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	5 mg
Peso di calibrazione - densità (kg/m^3)	7950
OIML-conforme	✓

Design

Struttura peso	Pulsante
Dimensioni (Ø×A)	8×14 mm
Materiale	acciaio inossidabile tornito fine
Tipo di regolazione	Lucidatura

Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkkS	962-633

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	24×24×51 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,05 kg
Peso lordo ca.	0,05 kg
Peso di spedizione	0,1 kg

Casi facoltativi

Caso - Plastica Numero di articolo	347-030-400
Caso - Alluminio Codice articolo	317-030-600
Caso - Legno Numero di articolo	337-030-200

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761288942
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD

1 DAY

OPTION

DAkkS