


Gerätemarkierer ET S7-300-TU-A4-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Die **ET S7**, nichtklebende Etiketten, in DIN-A4-Format dienen zur Kennzeichnung der S300, S400 und S7 Module der Firma Siemens. Mit der Weidmüller Software **M-Print® Pro** können sie individuell mit Laserdruck beschriftet werden.

- Grundfarben gelb oder türkis mit schwarzem Vordruck (Felder)
- Leicht vereinzelbare Etiketten (nicht klebend)

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1865460000
Typ	ET S7-300-TU-A4-2
Ausführung	Gerätemarkierer, Etikett, 208 x 17.3 mm, Polycarbonat, Farbe: türkis
GTIN (EAN)	4032248434138
VPE	10 Stück

**Gerätemarkierer
ET S7-300-TU-A4-2**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	208 mm	Breite	17,3 mm
Nettogewicht	31,1 g		

Markierungen

Anzahl je Bogen	22	Aufdruckverfahren	Laserdruck
Einsatztemperaturbereich, max.	150 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C
Farbe	türkis	Laserdruckerbeschriftbar	Ja
Leiteraußendurchmesser		Matrixdruckerbeschriftbar	Nein
Plotterbeschriftbar	Ja	PrintJet	Nein
Speed-Marking-Laser	Nein	Stiftbeschriftbar (Sti)	Ja
Thermotransferdruckerbeschriftbar	Nein	Werkstoff	Polycarbonat

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC001288	ETIM 3.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 4.1	24-19-02-18
eClass 5.1	27-14-91-29	eClass 6.0	27-14-91-29
eClass 7.0	27-14-91-29		

Produkthinweise

Produktbeschreibung	Die ET S7, nichtklebende Etiketten, in DIN-A4-Format dienen zur Kennzeichnung der S300, S400 und S7 Module der Fa. Siemens. Mit der Weidmüller Software M-Print Pro können sie individuell mit Laserdruck beschriftet werden. • Grundfarben gelb oder türkis mit schwarzem Vordruck (Felder) • Leicht vereinzelbare Etiketten (nicht Klebend)
---------------------	---

Zulassungen

Zulassungen