

**Z-Reihe  
ZVLA1 ZPS2.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Eine Klemmenleiste für die Funktionseinheit, ein Steckverbinder für die Kabelbaumfertigung. In der Endmontage sind lediglich noch die zwei Einheiten zusammenzurasten - wie Steckverbinder. Fertig! Ob in den Anwendungsbereichen Bahntechnik, Maschinenbau oder Schiffsbau – allen dient die Z-Reihe von Weidmüller optimal. Denn sie ist einfach, sicher und schnell im Anschluss, problemlos im Handling und praxisingerecht im System. Modulare und flexible Anschlusstechniken sind dort besonders gefragt, wo ganze Funktionseinheiten vorgefertigt oder ausgetauscht werden sollen.

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	<a href="#">1866250000</a>
Typ	ZVLA1 ZPS2.5
Ausführung	Z-Reihe, Steckbare Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: Direktmontage
GTIN (EAN)	4032248524761
VPE	20 Stück

**Datenblatt**

**Z-Reihe  
ZVLA1 ZPS2.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Technische Daten**

**Abmessungen und Gewichte**

Länge	73,8 mm	Breite	8,8 mm
Höhe	26,2 mm	Nettogewicht	3,55 g

**Temperaturen**

Betriebstemperatur		Lagertemperatur	
Dauergebrauchstemperatur, min.	-50 °C	Dauergebrauchstemperatur, max.	100 °C

**weitere technische Daten**

Ausführung	Zwischenstück	Einbauhinweis	Direktmontage
------------	---------------	---------------	---------------

**Systemkennwerte**

Produktfamilie	Z-Reihe
----------------	---------

**Werkstoffdaten**

Werkstoff	PA 66 GF 30	Farbe	gelb
Brennbarkeitsklasse nach UL94	HB		

**Klassifikationen**

ETIM 3.0	EC000897	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 6.0	27-14-92-14	eClass 7.0	27-14-11-28

**Zulassungen**

Zulassungen

