# Leitermarkierer
# CLI C 1-6 GE/SW L1 CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



RoHS COMPLIANT

**CLI C**-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individulle Beschriftungen entstehen druch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer.

- Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen
- Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung
- Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen
- Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markiererarbeiten
- Dauerhafte Markierung von hoher Qualität
- Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit

## Allgemeine Bestelldaten

| | |
|---|---|
| Best.-Nr. | 1868811728 |
| Typ | CLI C 1-6 GE/SW L1 CD |
| Ausführung | Leitermarkierer, 6 x 4.2 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb |
| GTIN (EAN) | 4032248449668 |
| VPE | 250 Stück |

# Leitermarkierer
# CLI C 1-6 GE/SW L1 CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|---|---|---|---|
| Länge | 6 mm | Breite | 4,2 mm |
| Höhe | 5,1 mm | Tiefe | 5 mm |
| Nettogewicht | 0,148 g | | |

### Markierungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Art des Aufdrucks | Standard | Aufdruck-Farbe | schwarz |
| Aufdruckverfahren | Laserdruck | Aufgedruckte Zeichen | gemischte Zeichen |
| Brennbarkeitsklasse nach UL94 | V-0 | Cadmium | Nein |
| Einsatztemperaturbereich, max. | 80 °C | Einsatztemperaturbereich, min. | -30 °C |
| Farbe | gelb | Isolationsdurchmesser, max. | 5 mm |
| Leiteranschlussquerschnitt, max. | 4 mm² | Leiteranschlussquerschnitt, min. | 1,5 mm² |
| Leiteraußendurchmesser | 3 - 5 mm | Materialfarbe nach Widerstandskode | 4 |
| Orientierung des Aufdrucks | waagerecht | Silikone | Nein |
| Stiftbeschriftbar (Sti) | Nein | Werkstoff | PVC, weich, ohne Cadmium |

### Klassifikationen

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 2.0 | EC001530 | ETIM 3.0 | EC001530 |
| UNSPSC | 44-12-17-08 | eClass 4.1 | 24-19-02-19 |
| eClass 5.1 | 27-14-91-03 | eClass 6.0 | 27-14-91-29 |
| eClass 7.0 | 27-14-91-29 | | |

### Zulassungen

Zulassungen

# Leitermarkierer
# CLI C 1-6 GE/SW L1 CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Zeichnungen




Artikelähnliche Abbildung