# SAUTER **FS 2-200**

Dinamometro premium con cella di misura integrata e possibilità di collegamento fino a 4 celle di misura esterne




## Categoria

| | |
|---|---|
| Marchio | Sauter |
| Categoria di prodotto | Misurazione di forze |
| Gruppo di prodotti | Dinamometro digitale |
| Famiglia di prodotti | FS |

## Sistema di misura

| | |
|---|---|
| Campo di misura forza [Max] (N) | 200 N |
| Divisione forza [d] (N) | 0,04 N |
| Testa di misura frequenza di misurazione | 1000 Hz |
| Protezione contro i sovraccarichi (% da [Max]) | 150% |
| Unità preimpostata | N |
| Numero di piattaforme / canali | 2 |

## Display

| | |
|---|---|
| Display tipo | TFT, colorato |
| Display risoluzione | 320×480 |
| Linguaggi dell'interfaccia utente | Tedesco<br>Inglese<br>Francese<br>Spagnolo<br>Italiano |

## Design

| | |
|---|---|
| Dimensioni alloggiamento (L×P×A) | 71×31×180 mm |
| Dimensioni completamente assemblato (L×P×A) | 71×31×180 mm |
| Dimensioni apparecchio indicatore (L×P×A) | 71×31×180 mm |
| Materiale alloggiamento | plastica |
| Materiale alloggiamento del display | plastica |
| Montaggio - applicazione della forza | Filettatura esterna M6 |

## Funzioni

| | |
|---|---|
| Funzione Peak | ✓ |
| Funzione di memoria | ✓ |
| Funzione statistica | ✓ |
| Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/ accumulatore | selezionabile |

## Interfaccia

| | |
|---|---|
| Interfacce | USB-Device |

## Alimentazione

| | |
|---|---|
| Alimentazione in dotazione | Accumulatore e alimentazione |
| Tipo di alimentatore | USB incl. alimentatore a spina (separabile) |
| Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione | EURO |
| Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale | UK |
| Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max] | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max] | 5 V, 1 A |
| Presa di corrente per l'alimentatore | USB C |
| Tipo di batteria/accumulatore | Li-Ion |
| Collegamento della batteria | Connettore a 2 poli per vasca |
| Batteria capacità | 2.400 mAh |
| Batteria tensione | 3,7 V |
| Numero di celle della batteria | 1 |
| Batteria – Peso singolo | 44 g |
| Batteria – Peso totale nell'articolo | 44 g |
| Batteria – Struttura/forma | Combinazione indivisibile di celle (pacchetto) |
| Capacità della batteria (Wh) | 8,88 Wh |
| Batteria – Contenuto di litio | 720 mg |
| Test superati secondo UN 38.3 | ✓ |
| Accumulatore | 3,7V, 2400mAh |
| Accumulatore autonomia - con retroilluminazione | 5 h |
| Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione | 8 h |
| Accumulatore tempo di carica | 8 h |

# SAUTER **FS 2-200**

Dinamometro premium con cella di misura integrata e possibilità di collegamento fino a 4 celle di misura esterne

| | |
|---|---|
| Batteria/accumulatore collegato | collegato elettricamente fisso, non isolato |

## Omologazione

| | |
|---|---|
| Marchio CE | ✓ |

## Servizi

| | |
|---|---|
| Numero di articolo per calibrazione DAkkS (forza di trazione) | 963-161 |
| Numero di articolo per calibrazione DAkkS (forza di compressione) | 963-261 |
| Numero di articolo per calibrazione DAkkS (forza di trazione/forza di compressione) | 963-361 |
| Numero di articolo per calibrazione di fabbrica (forza di trazione) | 961-161 |
| Numero di articolo per calibrazione di fabbrica (forza di compressione) | 961-261 |
| Numero di articolo per calibrazione di fabbrica (forza di trazione/forza di compressione) | 961-361 |

## Imballaggio e spedizione

| | |
|---|---|
| Tempi di consegna | 1 d |
| Dimensioni imballaggio (L×P×H) | 280×185×90 mm |
| Metodo di spedizione | Servizio pacchi |
| Peso netto ca. | 0,40 kg |
| Peso lordo ca. | 1,4 kg |
| Peso di spedizione | 1,25 kg |

## Informazioni sul prodotto

| | |
|---|---|
| GTIN/Numero EAN | 4045761237001 |
| Classificazione REACH | nessuna sostanza proibita |

## Pittogrammi

### STANDARD




### OPTION

