KERN **PCJ 6000-1M**

Bilancia di precisione con memoria alibi ed omologazione opzionale



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilancia da laboratorio
Gruppo di prodotti	Bilancia di precisione
Famiglia di prodotti	PCJ

Sistema di misura

Sistema di regolazione automatico - Deviazione di temperatura standard	2 °C
Sistema di pesata	Estensimetro
Portata [Max]	6000 g
Sistema di regolazione automatico - Intervallo di tempo standard	8 h
Divisione [d]	0,1 g
Riproducibilità	0,1 g
Linearitá	± 0,3 g
Peso minimo [Min]	5 g
Possibilità di valutazione della conformità	✓
Risoluzione	60.000
Range di tara	6000 g
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso interno (manuale)
Possibili punti di regolazione	2 kg; 6 kg
Tempo di stabilizzazione	3 s
Tempo di riscaldamento	120 min
Carico decentrato a 1/3 [Max]	0,3 g
Unità (se l'unità è valutata in conformità)	kg g
USP Pesata minima (k = 2, U = 0.1%)	200 g
Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
Unità di misura	kg g gn dwt tl (Tw) tl (HK) ozt tl (Singap, Malays) ct mo lb oz ffa m
Unità preimpostata	g
Cella di carico tipo	alluminio IP65 rivestita in silicone

Display

Tipo di display	LCD
Display tipo	LCD
Display retroilluminato	sì
Display dimensioni	89×30 mm
Display barrette	7
Display altezza cifre	21 mm
Linguaggi dell'interfaccia utente	Inglese Linguaggio simbolico

Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	163×245×80 mm
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	163×245×80 mm
Dimensioni superficie di pesata (L×P)	150×170 mm
Dimensioni superficie di pesata	150×170 mm
Materiale alloggiamento	plastica
Materiale piatto di pesata	acciaio inox
Materiale piattaforma	acciaio inossidabile
Materiale alloggiamento del display	plastica
Materiale cella (celle) di carico	alluminio
Livella	✓
Piedini di livellamento regolabili	✓
Sistema di bloccaggio per il trasporto - coppia di serraggio	0,1 Nm

Funzioni

Funzione di memoria totale	✓
Determinazione percentuale	✓
Pesata tolleranza	✓

KERN **PCJ 6000-1M**

Bilancia di precisione con memoria alibi ed omologazione opzionale

Pesata tolleranza - tipo di segnale	acusticamente visivo
Pesate sottobilancia	Gancio (incluso nella consegna)
Memoria fiscale	memoria interna
Memoria fiscale - numero di locazioni di memoria	250.000
Funzione di mediazione per condizioni di pesatura instabili	✓
Funzione Standby	✓
Funzione di conteggio	✓
Risoluzione di conteggio (Condizioni di laboratorio)	30.000
Peso di riferimento conteggio inseribile	✓
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi	200 mg
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali	2 g
Numero pezzi di riferimento	5, 10, 20, 50, free, Input
Funzione Hold	✓
Protetta IP - display	nessuna protezione IP
Funzione di memoria	✓
Memoria - dimensione totale	0,016 GB
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/ accumulatore	5 min 2 min 1 min 30 min 60 min 30 sec
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a alimentatore di rete	off
Funzione di tara	manualmente (più volte)
Numero di tasti per il comando	5

Interfaccia

Interfacce	RS-232 (opzionale) Bluetooth (opzionale) Ethernet (opzionale) USB-Device (opzionale) KUP WiFi (opzionale)
compatibile con EasyTouch	✓

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Adattatore AC e funzione batteria (batteria non inclusa)
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO UK US CH
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO UK US CH
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Alimentatore rimovibile	rimovibile
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	5,9V, 1A
Presa di corrente per l'alimentatore	Adattatore vuoto, interno più, Ø esterno 5,5 mm, Ø interno 2,1 mm, lungo 13 mm
Tipo di batteria/accumulatore	Li-metallo
Collegamento della batteria	Terminali a innesto
Batteria tempo di carica	20 h
Batteria capacità	220 mAh
Batteria tensione	3 V
Numero di celle della batteria	1
Batteria – Peso singolo	2,9 g
Batteria – Peso totale nell'articolo	2,9 g
Batteria – Struttura/forma	Celle singole
Capacità della batteria (Wh)	0,66 Wh
Batteria – Contenuto di litio	64 mg
Test superati secondo UN 38.3	✓
Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	24 h
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	48 h
Accumulatore tempo di carica	8 h
Accumulatore opzionale	Accu opzionale - interno
Batteria/accumulatore collegato	non collegato, isolato nell'apparecchio

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	15 °C
Temperatura ambiente [Max]	35 °C
Umidità ambientale [Max]	80 %

Omologazione

Marchio CE	✓
Valutazione della conformità possibile ex works	✓
Classe di precisione	II
Divisione di verifica [e]	1 g

KERN **PCJ 6000-1M**

Bilancia di precisione con memoria alibi ed omologazione opzionale

Servizi	
Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	965-217
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-128
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

Imballaggio e spedizione	
Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	235×365×175 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	2,8 kg
Peso lordo ca.	3,4 kg
Peso di spedizione	3,38 kg

Informazioni sul prodotto	
GTIN/Numero EAN	4045761215825
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD



OPTION



FACTORY

