Z-Reihe, Zubehör
STGH ZRV2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Eine Klemmenleiste für die Funktionseinheit, ein Steckverbinder für die Kabelbaumfertigung. In der Endmontage sind lediglich noch die zwei Einheiten zusammenzurasten - wie Steckverbinder. Fertig!
Ob in den Anwendungsbereichen Bahntechnik, Maschinenbau oder Schiffsbau – allen dient die Z-Reihe von Weidmüller optimal. Denn sie ist einfach, sicher und schnell im Anschluss, problemlos im Handling und praxisgerecht im System. Modulare und flexible Anschlusstechniken sind dort besonders gefragt, wo ganze Funktionseinheiten vorgefertigt oder ausgetauscht werden sollen.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1907000000
Typ	STGH ZRV2.5
Ausführung	Z-Reihe, Zubehör, Mehrstock-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Steckanschluss, Wemid, dunkelbeige, Direktmontage
GTIN (EAN)	4032248530762
VPE	50 Stück

Z-Reihe, Zubehör
STGH ZRV2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	31,5 mm	Breite	5,15 mm
Höhe	24,2 mm	Nettogewicht	1,81 g

Temperaturen

Betriebstemperatur		Lagertemperatur	
Dauergebrauchstemperatur, min.	-50 °C	Dauergebrauchstemperatur, max.	120 °C

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt	2,5 mm²

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Anschlussart	Steckanschluss

weitere technische Daten

Ausführung	Gehäuseunterteil	Einbauhinweis	Direktmontage

Systemkennwerte

Produktfamilie	Z-Reihe, Zubehör	Anschlussart	Steckanschluss

Werkstoffdaten

Isolierstoff	Wemid	Werkstoff	Wemid
Farbe	dunkelbeige	Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-0

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000897	ETIM 3.0	EC000897
UNSPSC	30-21-18-11	eClass 4.1	27-14-11-18
eClass 5.1	27-14-11-18	eClass 6.0	27-14-11-20
eClass 7.0	27-14-11-20		

Zulassungen

Zulassungen

ME25