# KERN **RPB 3K3DHM**

Bilancia per negozi con memorie per i prezzi di articoli



## Categoria

| | |
|---|---|
| Marchio | KERN |
| Categoria di prodotto | Bilance industriali |
| Gruppo di prodotti | Bilancia prezzatrice |
| Famiglia di prodotti | RPB |

## Sistema di misura

| | |
|---|---|
| Sistema di pesata | Estensimetro |
| Numero di portata | 2 |
| Portata [Max] | 1500 g; 3000 g |
| Divisione [d] | 0,5 g; 1 g |
| Riproducibilità | 1 g; 2 g |
| Linearitá | ± 3 g; 6 g |
| Peso minimo [Min] | 10 g |
| Possibilità di valutazione della conformità | ✓ |
| Risoluzione | 3.000, 3.000 |
| Range di tara | -2999 g |
| Possibilità di regolazione | Aggiustamenti con peso esterno |
| Peso di calibrazione consigliato | 3 kg (M1) |
| Tempo di stabilizzazione | 1 s |
| Tempo di riscaldamento | 10 min; 10 min |
| Carico decentrato a 1/3 [Max] | 5 g; 10 g |
| Unità (se l'unità è valutata in conformità) | g |
| Tipo di bilancia | Bilancia con divisione multipla |
| Unità di misura | g |
| Unità preimpostata | g |
| Cella di carico tipo | Tscale BX6 |

## Display

| | |
|---|---|
| Tipo di display | LCD |
| Display retroilluminato | sì |
| Display altezza cifre | 15 mm |
| Display aggiuntivo | 15 mm |

## Design

| | |
|---|---|
| Dimensioni alloggiamento (L×P×A) | 283×318×100,3 mm |
| Dimensioni completamente assemblato (L×P×A) | 283×375,5×486,8 mm |
| Dimensioni superficie di pesata (L×P) | 204×263 mm |
| Dimensioni superficie di pesata | 204×263 mm |
| Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A) | 282×370×487 mm |
| Materiale alloggiamento | plastica |
| Materiale piatto di pesata | acciaio inox |
| Livella | ✓ |
| Piedini di livellamento regolabili | ✓ |
| Stativo altezza | 480 mm |
| Stativo rotabile | ✓ |
| Stativo inclinabile | no |
| Sistema di bloccaggio per il trasporto - coppia di serraggio | 0,1 Nm |
| Celle di carico - numero | 1 |

## Funzioni

| | |
|---|---|
| Funzione di calcolo del prezzo | ✓ |
| PLU - totale | 10 |
| Protetta IP - unità completa | - |
| Funzione di memoria | ✓ |
| Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/ accumulatore | off |
| Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a alimentatore di rete | off |
| Funzione di tara | manuale (una sola volta) |
| Numero di tasti per il comando | 20 |

## Interfaccia

| | |
|---|---|
| Interfacce | RS-232 di serie |

## Alimentazione

| | |
|---|---|
| Alimentazione in dotazione | Alimentatore |
| Tipo di alimentatore | Alimentatore di rete |

# KERN **RPB 3K3DHM**

Bilancia per negozi con memorie per i prezzi di articoli

| | |
|---|---|
| Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione | EURO<br>UK<br>US<br>CH |
| Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale | EURO<br>AUS<br>UK<br>US<br>CH |
| Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max] | 220 V - 240 V AC, 50 Hz |
| Alimentatore rimovibile | rimovibile |
| Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max] | 12 V, 500 mA |
| Presa di corrente per l'alimentatore | Adattatore vuoto, interno più, Ø esterno 5,5 mm, Ø interno 2,1 mm, lungo 9,5 mm |
| Tipo di batteria/accumulatore | Pb |
| Batteria | nessuna batteria |
| Accumulatore | 6 V, 3.2 Ah |
| Accumulatore autonomia - con retroilluminazione | 30 h |
| Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione | 60 h |
| Accumulatore tempo di carica | 12 h |
| Accumulatore opzionale | Accu opzionale |

## Condizioni ambientali

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente [Min] | -10 °C |
| Temperatura ambiente [Max] | 40 °C |
| Umidità ambientale [Min] | 0 % |
| Umidità ambientale [Max] | 80 % |
| Temperatura di stoccaggio [Min] | -20 °C |
| Temperatura di stoccaggio [Max] | 60 °C |

## Omologazione

| | |
|---|---|
| Marchio CE | ✓ |
| Valutazione della conformità possibile ex works | ✓ |
| Classe di precisione | III |
| Divisione di verifica [e] | 0,5 g; 1 g |

## Servizi

| | |
|---|---|
| Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione | 961-247 |
| Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione) | 965-227 |
| Numero di articolo per calibrazione DAkkS | 963-127 |
| Numero di articolo per certificato di conformità | 969-517 |

## Imballaggio e spedizione

| | |
|---|---|
| Tempi di consegna | 1 d |
| Dimensioni imballaggio (L×P×H) | 510×342×196 mm |
| Metodo di spedizione | Servizio pacchi |
| Peso netto ca. | 3,2 kg |
| Peso lordo ca. | 4,4 kg |
| Peso di spedizione | 6,8 kg |

## Informazioni sul prodotto

| | |
|---|---|
| GTIN/Numero EAN | 4045761252165 |
| Classificazione REACH | nessuna sostanza proibita |

## Pittogrammi

### STANDARD




### OPTION




### FACTORY

