







Scoprite altri dettagli e i relativi accessori online!

Bilancia per negozi con memorie per i prezzi di articoli

Caratteristiche

- 1 KERN RPB-HM: Display alto retroilluminato, girevole, su stativo, altezza stativo ca. 480 mm
- 2 KERN RPB-M: Secondo display sul retro della bilancia
- Tre display per visualizzazione del peso (omologabile), prezzo base, prezzo di vendita
- Memoria (PLU) per 10 prezzi di articoli
- Prezzo base commutabile da €/kg a €/100 g
- Tasto Auto-Clear: il prezzo base impostato viene cancellato automaticamente a bilancia scarica
- 3 Grazie all'alimentazione batteria (su richiesta), alla struttura compatta ed al peso ridotto, adatta per l'uso in luoghi diversi
- Copertina rigida di protezione incl. nella fornitura

Dati tecnici

- Grandi display retroilluminati, LCD, altezza cifre 15 mm
- Dimensioni superficie di pesata, acciaio inox, L×P 204×263 mm
- Dimensioni totali L×P×A
  KERN RPB-M: 283×318×110,3 mm
  KERN RPB-HM: 283×375,5×486,8 mm
- Peso netto
  KERN RPB-M: ca. 2,8 kg
  KERN RPB-HM: ca. 3,2 kg
- Temperatura ambiente ammessa -10 °C/40 °C

Principali ambiti di applicazione

- Negozi
- Mercati settimanali
- Vendita diretta nelle fattorie
- Vendita di frutta e verdura

Nota: Nell'ambito commerciale vige l'obbligo di omologazione ufficiale

DI SERIE | OPZIONE | FACTORY

RS 232 · 1 DAY · DAkkS · M

Modello	Portata	Divisione	Divisione omologata	Carico min.	Su richiesta	
					Omologazione	Certificato
KERN	[Max] kg	[d] g	[e] g	[Min] g	M(III) KERN	DAkkS accr. KERN
Bilancia con divisione multipla, all'aumentare o al diminuire del carico passa automaticamente alla portata superiore o inferiore [Max] e leggibilità [d].						
RPB 3K3DM	1,5 | 3	0,5 | 1	0,5 | 1	10	965-227	963-127
RPB 6K1DM	3 | 6	1 | 2	1 | 2	20	965-228	963-128
RPB 15K2DM	6 | 15	2 | 5	2 | 5	40	965-228	963-128
RPB 30K5DM	15 | 30	5 | 10	5 | 10	100	965-228	963-128
1 con display alto						
RPB 3K3DHM	1,5 | 3	0,5 | 1	0,5 | 1	10	965-227	963-127
RPB 6K1DHM	3 | 6	1 | 2	1 | 2	20	965-228	963-128
RPB 15K2DHM	6 | 15	2 | 5	2 | 5	40	965-228	963-128
RPB 30K5DHM	15 | 30	5 | 10	5 | 10	100	965-228	963-128

Nota: Per impiego con obbligo di omologazione (valutazione della conformità secondo NAWI 2014/31/UE) si prega di ordinare l'omologazione insieme alla bilancia Non è possibile effettuare una prima omologazione successivamente. Per l'omologazione necessitiamo l'indirizzo completo del luogo di utilizzo.