

**OMNIMATE Power - Serie WGK
DP VWGK 4 GY BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Integrieren, Erweitern und Individualisieren: Die
passende Ergänzung für jeden Anwendungszweck.**

Das durchgängig strukturierte Systemzubehör ermöglicht
eine einfache Anpassung der Schnittstellen an die
spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	DP VWGK 4 GY BX
Best.-Nr.	1936430000
Ausführung	OMNIMATE Power - Serie WGK, Durchführungsklemme
GTIN (EAN)	4032248758982
VPE	50 Stück
Produkt-Kennzahlen	UL:

OMNIMATE Power - Serie WGK DP VWGK 4 GY BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	11,4 mm	Länge (inch)	0,449 inch
Breite	4 mm	Breite (inch)	0,157 inch
Höhe	20,5 mm	Höhe (inch)	0,807 inch
Nettogewicht	0,62 g		

Systemkennwerte

Produktfamilie	OMNIMATE Power - Serie WGK
----------------	----------------------------

Werkstoffdaten

Isolierstoff	Wemid (PA)	Farbe	grau
Farbtabelle (ähnlich)	RAL 7035	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Lagertemperatur, min.	-25 °C	Lagertemperatur, max.	55 °C
relative Feuchte bei Lagerung, max.	80 %	Betriebstemperatur, min.	-50 °C
Betriebstemperatur, max.	120 °C	Temperaturbereich Montage, min.	-25 °C
Temperaturbereich Montage, max.	120 °C		

Bemessungsdaten nach IEC

geprüft nach Norm	IEC 60664-1, IEC 61984
-------------------	------------------------

Verpackungen

VPE Länge	15 mm	VPE Breite	60 mm
VPE Höhe	60 mm		

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC001283	ETIM 4.0	EC001283
ETIM 5.0	EC001283	ETIM 6.0	EC000886
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-11-34
eClass 7.1	27-14-11-34	eClass 8.1	27-14-11-34
eClass 9.0	27-14-11-33	eClass 9.1	27-14-11-33

Hinweise

Hinweise

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

OMNIMATE Power - Serie WGK DP VWGK 4 GY BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Downloads

Broschüre/Katalog	FL DRIVES EN
	MB DEVICE MANUF. EN
	FL DRIVES DE
	CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN
	FL_BASE_STATION_EN
	FL ELEVATOR EN
	FL POWER SUPPLY EN
	FL 72H SAMPLE SER EN
Engineering-Daten	PO OMNIMATE EN
	EPLAN, WSCAD
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	Declaration of the Manufacturer