

LED 2000 Typ 4052...

Ladbare Akku-LED-Leuchte im Retrodesign. Zeitloser Klassiker mit modernster LED-Technik

Beschreibung

Diese formschöne, leistungsstarke Akku-LED-Handleuchte der AccuLux-Reihe Modell LED 2000 ist der ersten ladbaren Taschenlampe der Welt nachempfunden und auf dem heutigen Stand der Technik. Sie überzeugt durch den Einsatz einer weißen Leuchtdiode (tageslichtähnliches Licht) mit hoher Lichtintensität und sehr geringem Energieverbrauch. Die stoßunempfindliche LED zeichnet sich durch eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer aus. Die LED 2000 garantiert dem Benutzer vorfokussiertes Licht mit klar abgegrenztem und gleichmäßigem Lichtkegel. Die Leuchte ist bis zu 1 000-mal am Netz wiederladbar. Der eingesetzte umweltfreundliche NiMH-Akku ohne Memory-Effekt ist durch das intelligente Schaltungslayout tiefentladegesichert und dauerladbar. Das sehr leichte Gehäuse besteht aus fallfestem und robustem Kunststoff und gewährleistet mit dem integrierten Netzladestecker Flexibilität und Mobilität.



Bild 1: Leuchte LED 2000, Typ 40527..., blau



Bild 2: Leuchte LED 2000, Typ 40528..., schwarz

Besondere Merkmale

- Umweltfreundlicher NiMH-Akku ohne Memory-Effekt
- Hohe Lichtleistung bei geringem Energieverbrauch
- Hohe Lebensdauer
- Integrierter Netzstecker
- Elegantes Design, leicht
- Durch Linsenfokus gleichmäßige Ausleuchtung
- Lange Leuchtdauer: 3,5 h konstant hell (mehrere Std. abnehmend)


Lieferumfang

- 1 Leuchte LED 2000
- 2 Kappe
- 3 Integrierter Netzstecker



Bild 3: Lieferumfang LED 2000, Typ 4052...

Abmessungen



Gesamtlänge bei geschlossener Leuchte: 97 mm

Bild 4: Abmessungen LED 2000, Typ 4052...

Schematische Darstellung

Akku-LED-Leuchte

Technische Daten

Artikel-Nr. (sehen Sie Bestellschlüssel)	4052...
Gehäusematerial	Kunststoff (schlagzäh)
Leuchtmittel	Nichia LED 5 mm
Leuchtdauer	3,5 h konstant hell, 7 h abnehmend
Lichtstärke	30 000 mcd
Leuchtweite	Nahbereich
Akku	NiMH 4,8 V/150 mAh
Ladezeit (bei leerem Akku)	ca. 16 h
Ladespannung	120 V/230 V AC 50/60 Hz
Gewicht	63 g
Maße in mm	97x45x29

Anwendungsbeispiele

- Schmuck- und Feinmechanik
- Qualitätsprüfung im technischen sowie im textilen Bereich
- Münzen- und Briefmarkensammler
- Allgemein- und Hautärzte
- Heim und Hobby

Montage der beleuchteten Lupe mit 6-fach Vergrößerung



Zubehör


Artikel-Nr.	Bezeichnung
405851	Lupenaufsatz Modell AccuLup

Beispiel Zubehör



Lupenaufsatz Modell AccuLup
Artikel-Nr.: 405851

Als Zubehör kann die Fokusslinse durch einen Lupenaufsatz Modell AccuLup ersetzt werden.



Bemerkung:

Besonders bevorzugt wird das AccuLux-LED-Licht bei Mediziner. Das entzündende Gewebe wird hell ausgeleuchtet durch die tageslichtähnliche Beleuchtung.

Weitere Zubehör- und Ersatzteile auf Anfrage

Bestellschlüssel

Modell LED 2000

Typ 4052

Farbe

Blau (bl)		7
Schwarz (sw)		8

Verpackung

Kartonverpackung (KV)	1
Blisterverpackung (BV)	2

Beispiel Bestellbezeichnung 405281

Modell LED 2000, Typ 4052, schwarz (sw): 8,
mit Kartonverpackung (KV): 1