# KERN **SXC 6K-3M**

In rete per l'industria del futuro: Bilancia a piattaforma in acciaio inox che può contenere fino a quattro interfacce dati. Memoria alibi opzionale, opzionalmente con omologazione




## Categoria

| | |
|---|---|
| Marchio | KERN |
| Categoria di prodotto | Bilance industriali |
| Gruppo di prodotti | Bilancia a piattaforma in acciaio inox |
| Famiglia di prodotti | SXC |

## Sistema di misura

| | |
|---|---|
| Sistema di pesata | Estensimetro |
| Numero di portata | 2 |
| Portata [Max] | 3 kg; 6 kg |
| Divisione [d] | 0,001 kg; 0,002 kg |
| Riproducibilità | 0,001 kg; 0,002 kg |
| Linearitá | ± 0,001 kg; 0,002 kg |
| Peso minimo [Min] | 0,02 kg; 0,04 kg |
| Possibilità di valutazione della conformità | ✓ |
| Risoluzione | 3.000, 3.000 |
| Possibilità di regolazione | Aggiustamenti con peso esterno |
| Peso di calibrazione consigliato | 6 kg (M1) |
| Tempo di stabilizzazione | 3 s |
| Tempo di riscaldamento | 10 min; 10 min |
| Carico decentrato a 1/3 [Max] | 0,001 kg; 0,002 kg |
| Collegamento della celle di carico | 6-conduttori |
| Unità (se l'unità è valutata in conformità) | kg<br>g |
| Tipo di bilancia | Bilancia a più campi |
| Unità di misura | kg<br>g<br>ffa<br>PCS<br>% |
| Unità preimpostata | kg |
| Cella di carico tipo | acciaio inox IP68 incapsulate |

## Display

| | |
|---|---|
| Tipo di display | LCD |
| Display tipo | LCD con retroilluminazione |
| Display retroilluminato | sì |
| Display dimensioni | 160×60 mm |
| Display barrette | 6 |
| Display altezza cifre | 48 mm |
| Linguaggi dell'interfaccia utente | Inglese<br>Linguaggio simbolico |

## Design

| | |
|---|---|
| Dimensioni apparecchio indicatore (L×P×A) | 232×150×77,3 mm |
| Dimensioni superficie di pesata (L×P) | 300×240 mm |
| Dimensioni superficie di pesata | 300×240 mm |
| Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A) | 300×240×107 mm |
| Materiale piatto di pesata | acciaio inox |
| Materiale piattaforma | acciaio inossidabile |
| Materiale alloggiamento del display | acciaio inossidabile |
| Materiale cella (celle) di carico | acciaio inossidabile |
| Livella | ✓ |
| Piedini di livellamento regolabili | ✓ |
| Stativo rotabile | no |
| Stativo inclinabile | no |
| Supporto a parete | ✓ |
| Sistema di bloccaggio per il trasporto - coppia di serraggio | 0,1 Nm |
| Lunghezza cavo | 3 m |
| Apparecchio indicatore lunghezza cavo | 3 m |
| Lunghezza consentita cavo del apparecchio indicatore [Max] | 20 m |
| Costruzione della piattaforma | Single-Cell |
| Celle di carico - numero | 1 |

## Funzioni

| | |
|---|---|
| Funzione PreTare | ✓ |
| Funzione di memoria totale | ✓ |
| Livello di miscela/somma | Sum A |
| Determinazione percentuale | ✓ |
| Pesata tolleranza | ✓ |

# KERN **SXC 6K-3M**

In rete per l‘industria del futuro: Bilancia a piattaforma in acciaio inox che può contenere fino a quattro interfacce dati. Memoria alibi opzionale, opzionalmente con omologazione

| | |
|---|---|
| Pesata tolleranza - tipo di segnale | acusticamente<br>visivo |
| Memoria fiscale | memoria interna opzionale |
| Memoria fiscale - numero di locazioni di memoria | 250.000 |
| Funzione di mediazione per condizioni di pesatura instabili | ✓ |
| Funzione di conteggio | ✓ |
| Risoluzione di conteggio (Condizioni di laboratorio) | 6.000 |
| Peso di riferimento conteggio inseribile | ✓ |
| Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi | 1 g |
| Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali | 10 g |
| Numero pezzi di riferimento | 5, 10, 20, 50, n (qualsiasi numero di pezzi) |
| Funzione Hold | ✓ |
| Protetta IP - unità completa | - |
| Protetta IP - display | IP68 |
| Protetta IP - piattaforma | nessuna protezione IP |
| Protetta IP - cella di carico | IP68, IP69K |
| Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/ accumulatore | 5 min<br>2 min<br>1 min<br>30 min<br>60 min<br>30 sec |
| Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a alimentatore di rete | off |
| Funzione di tara | manualmente (più volte) |
| Numero di tasti per il comando | 7 |

## Interfaccia

| | |
|---|---|
| Interfacce | RS-232 (opzionale, factory)<br>Ethernet (opzionale, factory)<br>WiFi (opzionale, factory)<br>Memoria Alibi (opzionale, factory)<br>analogica (0 - 10 V) (opzionale, factory)<br>analogica (4 - 20 mA) (opzionale, factory)<br>Bluetooth BLE (v4.0) (opzionale, factory) |
| | USB-Device (opzionale, factory) |
| compatibile con EasyTouch | ✓ |

## Alimentazione

| | |
|---|---|
| Alimentazione in dotazione | Alimentatore |
| Tipo di alimentatore | Bloc d'alimentation intégré |
| Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione | EURO |
| Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max] | 110 V - 240 V AC |
| Alimentatore rimovibile | collegato fisso |
| Presa di corrente per l'alimentatore | Cavo installato in modo permanente |
| Tipo di batteria/accumulatore | Li-Ion |
| Batteria | nessuna batteria |
| Accumulatore autonomia - con retroilluminazione | 20 h |
| Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione | 48 h |
| Accumulatore tempo di carica | 8 h |
| Accumulatore opzionale | Accu opzionale - interno |

## Condizioni ambientali

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente [Min] | -10 °C |
| Temperatura ambiente [Max] | 40 °C |
| Umidità ambientale [Min] | 0 % |
| Umidità ambientale [Max] | 80 % |

## Omologazione

| | |
|---|---|
| Marchio CE | ✓ |
| Valutazione della conformità possibile ex works | ✓ |
| Classe di precisione | III |
| Divisione di verifica [e] | 0,001 kg; 0,002 kg |

## Servizi

| | |
|---|---|
| Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione | 961-248 |
| Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione) | 965-228 |
| Numero di articolo per calibrazione DAkkS | 963-128 |
| Numero di articolo per certificato di conformità | 969-517 |

# KERN **SXC 6K-3M**

In rete per l'industria del futuro: Bilancia a piattaforma in acciaio inox che può contenere fino a quattro interfacce dati. Memoria alibi opzionale, opzionalmente con omologazione

## Imballaggio e spedizione

| | |
|---|---|
| Tempi di consegna | 1 d |
| Dimensioni imballaggio (L×P×H) | 700×410×230 mm |
| Metodo di spedizione | Servizio pacchi |
| Peso netto ca. | 7 kg |
| Peso lordo ca. | 9 kg |
| Peso di spedizione | 13,2 kg |

## Informazioni sul prodotto

| | |
|---|---|
| GTIN/Numero EAN | 4045761359000 |
| Classificazione REACH | nessuna sostanza proibita |

## Pittogrammi

### STANDARD




### OPTION




### FACTORY

