Laserliner

# SuperLine 2D

## Laser a linee per l'allineamento su tutte le superfici – utilizzo di materiale riciclato per la sostenibilità

Il laser a linee a 2 assi consente un preciso allineamento orizzontale e verticale su pavimenti e pareti. La scala angolare rotante a 360° permette di regolare il dispositivo e l'anello della scala in modo indipendente su qualsiasi angolo. Con perni speciali e magneti adesivi, è possibile un fissaggio sicuro su superfici come intonaco fine, carta da parati, legno, superfici impiallacciate e metallo. La custodia del laser è realizzata in gran parte con plastica riciclata, contribuendo significativamente alla sostenibilità.

- Struttura sostenibile: Gran parte del corpo è realizzata in plastica riciclabile
- Allineamento esatto degli oggetti in senso orizzontale e verticale
- Fissaggio con perni speciali su intonaco fine, carta da parati, legno, superfici impiallacciate ecc.
- Adatto per applicazioni a terra e a parete
- Potenti magneti per il fissaggio sulle superfici in metallo
- Livella illuminata e bene in vista

DATI TECNICI

| | |
|---|---|
| **Precisione della livella** | ± 1 mm / m |
| **Precisione** | ± 1 mm / m |
| **Livellamento** | manuale |
| **Lunghezza delle onde laser** | 635 nm |
| **Classe laser** | 2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/ A11:2021 / EN 50689:2021) |
| **Alimentazione** | 2 x 1,5V LR03 (AAA) |
| **Durata di esercizio** | circa 15 ore |
| **Condizioni di lavoro** | 0°C … 50°C, Umidità dell'aria max. 80% rH, non condensante, Altezza di lavoro max. 4000 m sopra il livello del mare (zero normale) |
| **Condizioni di stoccaggio** | -20°C … 70°C, Umidità dell'aria max. 80% rH |
| **Dimensioni (L x H x P)** | 126 mm x 65 mm x 98 mm x (con batterie) |
| **Peso** | 188 g (con batterie) |



**FORNITURA**

| | | |
|---|---|---|
| Articolo no. 081.110E | GTIN (EAN) 4021563733651 | UV 5 |

UMAREX GmbH & Co. KG • Laserliner • Gut Nierhof 2 • 59757 Arnsberg • Germany • Tel. +49 2932 9004-0 • info@laserliner.com • www.laserliner.com