


**Leitermarkierer
SF 0/12 MC NE BL V2**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



SlimFix sind Leiter- und Kabelmarkierer in platzsparender Bauweise. Die Markierer lassen sich auch nach der Leitungsinstallation anbringen. Sie bestehen aus halogenfreiem Material und entsprechen der Brandschutzklasse V0/V2. SlimFix ist ein in der Verkehrstechnik anerkannter und gelisteter Markierer. Das SF-Tool erlaubt die einfache Montage auch bei kleinen Markierern.

- Halogenfreies Material
- Brandschutzklasse V0/V2
- Anerkannter und gelisteter Markierer, u.a. im Bereich Verkehrstechnik
- Ab Leiterquerschnitt 16,0 mm² mit Kabelbindern zu befestigen
- Markierer im bewährten MultiCard-Format

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1919220000
Typ	SF 0/12 MC NE BL V2
Ausführung	Leitermarkierer, MultiCard, 12 x 3.2 mm, Polyamid 66, Farbe: blau
GTIN (EAN)	4032248555611
VPE	400 Stück

**Leitermarkierer
SF 0/12 MC NE BL V2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	12 mm	Breite	3,2 mm
Höhe	3,2 mm	Nettogewicht	0,253 g

Markierungen

Art des Aufdrucks	Neutral	Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-2
Cadmium	Nein	Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Farbe	blau
Halogene	Nein	Isolationsdurchmesser, max.	1,6 mm
Laserdruckerbeschriftbar	Nein	Leiteranschlussquerschnitt, max.	0,5 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, min.	0,25 mm ²	Leiteraußendurchmesser	1,2 - 1,6 mm
Materialfarbe nach Widerstandskode	6	Matrixdruckerbeschriftbar	Nein
Plotterbeschriftbar	Ja	PrintJet	Ja
Schriftfeldgröße	12x3,2 mm	Silikone	Nein
Speed-Marking-Laser	Ja	Stiftbeschriftbar (Sti)	Ja
Thermotransferdruckerbeschriftbar	Nein	Werkstoff	Polyamid 66

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC001530	ETIM 3.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 4.1	24-19-02-19
eClass 5.1	27-14-91-03	eClass 6.0	27-14-91-03
eClass 7.0	27-14-91-03		

Produkthinweise

Produktbeschreibung	SlimFix aus V2- Material sind Leiter- und Kabelmarkierer in platzsparender Bauweise. Der SF V2 aus halogenfreiem Material hat gute mechanische- und Bedruckeigenschaften. Empfohlene Schriftart mit dem PrintJet ist Arial. Das SF- Tool erlaubt eine einfache Montage. • halogenfreies Material • Brandschutzklasse V2 • SFX montierbar mit Kabelbinder (Breite 3,6mm)
---------------------	--

Zulassungen

Zulassungen