

**Industrial Ethernet
IE-PH-V05M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



HDC Steckverbinder gemäß IEC 61076-3-106 Var.5 in
Metall, Leergehäuse

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1962540000
Typ	IE-PH-V05M
Ausführung	Leergehäuse, Steckergehäuse, Variante 5 gemäß IEC 61076-3-106, IP 67
GTIN (EAN)	4032248644674
VPE	10 Stück

Industrial Ethernet IE-PH-V05M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 79,6 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -40 °C...+70 °C Lagertemperatur
Verlegetemperatur

Downloads

PROFINET Herstellererklärung	PN Manufacturer Declaration.pdf	Zulassung GOST	POCC DE.ME25.B01411.pdf
Zulassung UL	DUXR.E316369.pdf		

Allgemeine Daten

Aufbau	Geeignet zur Aufnahme von RJ45 Einsätzen	Farbe	sonstige
Gehäusebasismaterial	Aluminiumdruckguss	Manteldurchmesser, max.	10 mm
Manteldurchmesser, min.	5 mm	Schutzart	IP 67
Steckzyklen	750		

Normen

Steckverbinder Norm IEC 61076-3-106 Var. 5

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC001121	UNSPSC	30-21-18-17
eClass 5.1	27-26-12-03	eClass 6.0	27-26-12-03
eClass 7.0	27-44-02-02		

Zulassungen

Zulassungen




Industrial Ethernet IE-PH-V05M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

Maßzeichnung



**Industrial Ethernet
IE-PH-V05M**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zubehör**RJ45**

RJ45 Einsätze für Steckverbinder Var. 1 / 4 / 5 / 14 und Anschlussdosen IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
1962730000	IE-PI-RJ45-FH	Einsatz RJ45, Steckereinsatz RJ45 werkzeuglos, TIA-568A, EIA/TIA 568 B, PROFINET	4032248654017	10 Stück
1962720000	IE-PI-RJ45-TH	Einsatz RJ45, Steckereinsatz RJ45 Crimp	4032248644834	10 Stück

Staubschutzkappen

Zum Schutz Ihrer Geräte vor Staub und Verschmutzung.
Merkmale:

- für RJ45: DPC in schwarz
- für M12: M12-Schutzkappe Universal für IP67

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
1968920000	IE-PP-V05M	Flanschgehäuse- Schutzkappe	4032248692668	10 Stück