KERN **HCB 200K500**

Handhangweegschaal voor grotere lasten



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschaale
Productgroep	Hangweegschaal
Productfamilie	HCB

Meetsysteem

Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	200 kg
Afleesbaarheid [d]	0,5 kg
Reproduceerbaarheid	0,5 kg
Linearisatie	± 1 kg
Resolutie	400
Justeermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justeergewicht	100 kg (M3)
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	10 min
Weegcel - verbinding	4-draads
Excentrische/off-centrische belasting niet mogelijk	✓
Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Eenheden	kg lb N
Interne meetfrequentie	5 Hz
Tolerantie (% van [Max])	0,5%
Maximale kruip (15 minuten)	1 kg
Maximale kruip (30 minuten)	2 kg
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Weegcel type	aluminium

Scherm

Type display	LCD
Scherm achtergrondverlichting	geen
Scherm cijferhoogte	12 mm
Talen voor gebruikersinterfaces	Symbolische taal

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	82×43×153 mm
Afmetingen behuizing - breedte (A)	82 mm
Afmetingen behuizing - diep (B)	43 mm
Afmetingen - totale hoogte/totale lengte (D)	153 mm
Afmetingen - binnenlengte (E)	117 mm
Afmetingen oog/top - gatdiameter (F)	14 mm
Afmetingen haak/beneden - gatdiameter (G)	14 mm
Afmetingen oog/top - dik (H)	4 mm
Afmetingen haak/beneden - dik (I)	4 mm
Materiaal behuizing	kunststof
Materiaal lasthaak	edelstaal
Materiaal displaybehuizing	kunststof
Materiaal meetcel(len)	aluminium
Meetcellen - aantal	1

Functies

Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden	✓
Hold-functie	✓
Bescherming IP - meetcel	geen IP-beveiliging
Peak-functie	✓
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	off 4 min
Tarreerfunctie	handmatig (meerdere keren)
Aantal toetsen voor bediening	3

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Batterij
Type batterij/accu	Alkali(-mangaan)
Batterij	3×1.5 V AA
Batterijaansluiting	Pad + Veer
Batterij oplaadtijd	300 h
Batterij spanning	4,5 V
Batterij – enkelgewicht	69 g
Batterij/accu aangesloten	niet aangesloten, bijgevoegd

KERN **HCB 200K500**

Handhangweegschaal voor grotere lasten

Milieuomstandigheden	
Omgevingstemperatuur [Min]	5 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	35 °C
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Opslagtemperatuur [Max]	60 °C

Approval	
CE-teken	✓
TÜV-gekeurd	✓

Diensten	
Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-249
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-129H
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Verpakking & verzending	
Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	215×150×85 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Brutogewicht ca.	0,90 kg
Verzendgewicht	0,88 kg

Productinformatie	
GTIN/EAN-nummer	4045761030121
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

