

**Industrial Ethernet  
IE-BI-SCRJ2SC-SM-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



LWL Einsätze SC für Steckverbinder Var.1 / 4 / 14

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	<a href="#">1962870000</a>
Typ	IE-BI-SCRJ2SC-SM-C
Ausführung	Einsatz SC, Flanscheinsatz SCRJ auf 2 SC, Singlemode
GTIN (EAN)	4032248645060
VPE	10 Stück

**Industrial Ethernet  
IE-BI-SCRJ2SC-SM-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Technische Daten**

**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht 17,4 g

**Temperaturen**

Betriebstemperatur -40 °C...+70 °C      Lagertemperatur  
 Verlegetemperatur

**Downloads**

Zulassung GOST      POCC  
 DE.ME25.B01411.pdf

**Allgemeine Daten**

Anschluss 1	SC	Anschluss 2	SCRJ
Artikelbeschreibung	Flanscheinsatz SCRJ auf 2 SC, Singlemode	Aufbau	Stecker und Flanscheinsätze geeignet für Gehäuse der Variante 1, 4 und und 14
Farbe	sonstige	Fasertyp	Singlemode
Gehäusebasismaterial	PA	Schutzart	IP 67 mit Gehäuse
Steckzyklen	1000		

**Normen**

Steckverbinder Norm      IEC 61754-4, IEC 61754-24

**Klassifikationen**

ETIM 3.0	EC001121	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 5.1	27-14-40-17	eClass 6.0	27-25-05-04
eClass 7.0	27-25-05-04		

**Zulassungen**

Zulassungen



**Datenblatt****Industrial Ethernet  
IE-BI-SCRJ2SC-SM-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen****Maßzeichnung**