

**Industrial Ethernet
IE-PS-V01M-2LC-MM-BP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Bayonett Steckverbindersets gemäß IEC 61076-3-106
Var.1 (EtherNet/IP) RJ45 Einsatz in Metall inkl. LC Einsatz

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|--|
| Best.-Nr. | 1963230000 |
| Typ | IE-PS-V01M-2LC-MM-BP |
| Ausführung | Stecker LWL, Variante 1, LC-Duplex Multimode, Knickschutz, IP 67 |
| GTIN (EAN) | 4032248651702 |
| VPE | 10 Stück |

**Industrial Ethernet
IE-PS-V01M-2LC-MM-BP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 148,6 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -40 °C...+70 °C Lagertemperatur
Verlegetemperatur

Downloads

Zulassung GOST POCC
DE.ME25.B01411.pdf

Allgemeine Daten

| | | | |
|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------------------|
| Anschluss 1 | LC | Anschluss 2 | LC |
| Artikelbeschreibung | Variante 1, LC-Duplex Multimode, Knickschutz | Einfügungsdämpfung | 0,5 dB Singlemode, 0,4 dB Multimode |
| Farbe | sonstige | Fasertyp | Multimode |
| Gehäusebasismaterial | Zinkdruckguss | Manteldurchmesser, max. | 10 mm |
| Manteldurchmesser, min. | 5 mm | Rückflussdämpfung | 40 dB Singlemode; 30 dB Multimode |
| Schutzart | IP 67 | Steckzyklen | 500 |

Normen

Steckverbinder Norm IEC 61076-3-106 Var. 1,
IEC 61754-20

Klassifikationen

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC001121 | UNSPSC | 30-21-18-10 |
| eClass 5.1 | 27-26-07-08 | eClass 6.0 | 27-26-07-08 |
| eClass 7.0 | 27-44-04-01 | | |


Zulassungen

Zulassungen



Datenblatt**Industrial Ethernet
IE-PS-V01M-2LC-MM-BP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen**Maßzeichnung**

Industrial Ethernet IE-PS-V01M-2LC-MM-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Zubehör

Farbcodierringe



Zum Kenntlichmachen Ihrer Stecker in Variante 01 und Variante 04.

Merkmale:

- 6 verschiedene Farben

Allgemeine Bestelldaten

| Best.-Nr. | Typ | Ausführung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------------------|--------------------|---|---------------|----------|
| 1963020000 | IE-CR-IP67-WS20-BU | Industrial Ethernet, Farbkodierring, blau, Farbkodierring, blau | 4032248645206 | 10 Stück |
| 1962990000 | IE-CR-IP67-WS20-WH | Industrial Ethernet, Farbkodierring, weiß, Farbkodierring, weiß | 4032248645176 | 10 Stück |
| 1963000000 | IE-CR-IP67-WS20-GY | Industrial Ethernet, Farbkodierring, grau, Farbkodierring, grau | 4032248645183 | 10 Stück |
| 1963030000 | IE-CR-IP67-WS20-YE | Industrial Ethernet, Farbkodierring, gelb, Farbkodierring, gelb | 4032248645213 | 10 Stück |
| 1963040000 | IE-CR-IP67-WS20-GN | Industrial Ethernet, Farbkodierring, grün, Farbkodierring, grün | 4032248645220 | 10 Stück |
| 1963010000 | IE-CR-IP67-WS20-OG | Industrial Ethernet, Farbkodierring, orange, Farbkodierring, orange | 4032248645190 | 10 Stück |

Werkzeugkoffer LWL



Unser LWL - Montagekoffer ist für jeden Anwender unentbehrlich, wenn vor Ort Glasfaserleitungen konfektioniert werden müssen.

Unser Sortiment umfasst:

- Werkzeugkoffer für SC- und ST - Stecker für GOF - Fasern
- Ergänzungsset für LC - Stecker
- Ergänzungsset für SC - POF - Stecker

Allgemeine Bestelldaten

| Best.-Nr. | Typ | Ausführung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------|---------|
| 1032030000 | IE-CTC-SCST-GOF | Werkzeugkoffer bestückt | 4032248760978 | 1 Stück |
| 1033350000 | IE-CTC-AS-LC-GOF | Ergänzungsset für LC - Stecker | 4032248762118 | 1 Stück |

**Industrial Ethernet
IE-PS-V01M-2LC-MM-BP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zubehör**Staubschutzkappen**

Zum Schutz Ihrer Geräte vor Staub und Verschmutzung.
Merkmale:

- für RJ45: DPC in schwarz
- für M12: M12-Schutzkappe Universal für IP67

Allgemeine Bestelldaten

| Best.-Nr. | Typ | Ausführung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------------------|------------|--------------------------------|---------------|----------|
| 1965690000 | IE-PP-V01P | Steckergehäuse- Schutzkappe | 4032248653911 | 10 Stück |