
# KERN **EOB 300K100L**

Allround pakketweegschaal met robuuste roestvrijstalen weegschaal



## Categorie

| | |
|---|---|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Industrieweegschaale |
| Productgroep | Plateauweegschaal |
| Productfamilie | EOB |

## Meetsysteem

| | |
|---|---|
| Weegsysteem | Rekmeetstrip |
| Weegbereik [Max] | 300 kg |
| Afleesbaarheid [d] | 0,1 kg |
| Reproduceerbaarheid | 0,1 kg |
| Linearisatie | ± 0,2 kg |
| Resolutie | 3.000 |
| Tarrabereik | 300 kg |
| Justeermogelijkheden | Justering met extern gewicht |
| Aanbevolen justeergewicht | 200 kg (M2) |
| Mogelijke aanpassingspunten | 300 kg |
| Inslingertijd | 3 s |
| Opwarmtijd | 10 min |
| Excentrische belasting bij 1/3 [Max] | 0,3 kg |
| Bauart der Waage | Weegschaal met één bereik |
| Eenheden | kg<br>lb<br>PCS |
| Maximale kruip (15 minuten) | 400 g |
| Maximale kruip (30 minuten) | 800 g |
| Vooraf ingestelde eenheid | kg |

## Scherm

| | |
|---|---|
| Type display | LCD |
| Scherm achtergrondverlichting | ✓ |
| Scherm grootte | 115×40 mm |
| Scherm cijferhoogte | 25 mm |

## Ontwerp

| | |
|---|---|
| Afmetingen afleesinrichting (B×D×H) | 235×114×51 mm |
| Afmetingen weegoppervlak (B×D) | 550×550 mm |
| Afmetingen weegoppervlak | 550×550 mm |
| Afmetingen weegplateau (B×D×H) | 550×550×58 mm |
| Materiaal behuizing | kunststof |
| Materiaal weegoppervlak | edelstaal |
| Materiaal displaybehuizing | kunststof |
| Stelschroeven verstelbaar | ✓ |
| Wandhouder | ✓ |
| Afleesinrichting kabellengte | 2,7 m |

## Functies

| | |
|---|---|
| Wegingen onder het weegplateau | Geen |
| Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden | ✓ |
| Telfunctie | ✓ |
| Hold-functie | ✓ |
| Bescherming IP - complete unit | - |
| Bescherming IP - scherm | geen IP-beveiliging |
| Bescherming IP - plateau | geen IP-beveiliging |
| Bescherming IP - meetcel | geen IP-beveiliging |
| Auto-Off interval(len) in batterij/ accu bedrijf | off<br>1 min - 99 min |
| Auto-Off interval(len) in netbedrijf | off<br>1 min - 99 min |
| Tarreerfunctie | handmatig (meerdere keren) |
| Aantal toetsen voor bediening | 4 |

## Stroomvoorziening

| | |
|---|---|
| Bijgeleverde stroomvoorziening | Voedingseenheid |
| Voedingseenheid type | Stekkeradapter |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen | EURO<br>AUS<br>UK<br>US<br>CH |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel | EURO<br>UK<br>US<br>CH |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz |

# KERN **EOB 300K100L**

Allround pakketweegschaal met robuuste roestvrijstalen weegschaal

| | |
|---|---|
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 9 V, 100 mA |
| Contactdoos voor voedingseenheid | Holle stekker, binnen minus, Ø buiten 5,5 mm, Ø binnen 2,5 mm, lang 10 mm |
| Type batterij/accu | Alkali(-mangaan) |
| Batterij | 4×1.5 V AA |
| Batterijaansluiting | Pad + Veer |
| Batterij oplaadtijd | 60 h |

## Milieuomstandigheden

| | |
|---|---|
| Omgevingstemperatuur [Min] | 5 °C |
| Omgevingstemperatuur [Max] | 35 °C |
| Luchtvochtigheid omgeving [Max] | 80 % |

## Approval

| | |
|---|---|
| CE-teken | ✓ |

## Diensten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats | 961-249 |
| Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie | 963-129 |
| Artikelnummer voor conformiteitscertificaat | 969-517 |

## Verpakking & verzending


| | |
|---|---|
| Levertijden | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 615×615×80 mm |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 13 kg |
| Brutogewicht ca. | 16 kg |
| Verzendgewicht | 15,6 kg |

## Productinformatie

| | |
|---|---|
| GTIN/EAN-nummer | 4045761192102 |
| REACH classificatie | geen verboden stoffen |

## Pictogrammen

### STANDARD




### OPTION

