

**Industrial Ethernet
IE-BS-V05M-RJ45-C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



HDC Steckverbinderset gemäß IEC 61076-3-106 Var.5 in
Metall inkl RJ45-Einsatz

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1963510000
Typ	IE-BS-V05M-RJ45-C
Ausführung	Flansch RJ45, IP 67, Variante 5, Kupplung, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248645602
VPE	10 Stück

Industrial Ethernet IE-BS-V05M-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 61,3 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -40 °C...+70 °C Lagertemperatur
 Verlegetemperatur

Downloads

Konformitätsbescheinigung ISO/IEC EN & TIA/ EIA Screened Class EA Kategorie 6A, 4 Steckverbinderkanal	z1755b-07-D.pdf	Konformitätsbescheinigung ISO/IEC EN & TIA/EIA Screened Class EA Kategorie 6, 3 Steckverbinder feste Verbindung	ac107534.pdf
Konformitätsbescheinigung ISO/IEC EN & TIA/EIA Screened Class EA Kategorie 6, 4 Steckverbinderkanal	ac107533.pdf	Konformitätsbescheinigung ISO/IEC EN & TIA/EIA Screened Class EA Kategorie 6A, 2 Steckverbinderkanal	ac107535.pdf
PROFINET Herstellererklärung	PN Manufacturer Declaration.pdf	Zulassung GOST	POCC DE.ME25.B01411.pdf
Zulassung UL	DUXR.E316369.pdf		

Allgemeine Daten

Anschluss 1	RJ45	Anschluss 2	RJ45
Artikelbeschreibung	Variante 5, Kupplung	Gehäusebasismaterial	Aluminiumdruckguss
Kategorie	Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)	Kontaktfläche	Gold über Nickel
Schirmung	360° rundum geschlossen	Schutzart	IP 67
Steckzyklen	750		

Normen

Steckverbinder Norm IEC 61076-3-106 Var. 5, IEC 60603-7-51

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC001121	UNSPSC	30-21-18-17
eClass 5.1	27-26-12-03	eClass 6.0	27-26-12-03
eClass 7.0	27-44-02-02		


Zulassungen

Zulassungen



**Industrial Ethernet
IE-BS-V05M-RJ45-C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen**Maßzeichnung**

Datenblatt**Industrial Ethernet
IE-BS-V05M-RJ45-C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zubehör**Staubschutzkappen**

Zum Schutz Ihrer Geräte vor Staub und Verschmutzung.
Merkmale:

- für RJ45: DPC in schwarz
- für M12: M12-Schutzkappe Universal für IP67

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
1968930000	IE-BP-V05M	Flanschgehäuse- Schutzkappe	4032248692125	10 Stück