Greep uit de online catalogus

ESL 44X 7

Artikelnummer: 0808244

De afbeelding toont de variant ESL 29 x 8



http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=0808244

Insteekstrook, vellen, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: Office-Drucksysteme, Plotter, geperforeerd, montagetechniek: inschuiven, Schrijfvlak: 44 x 7 mm

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder http://www.download.phoenixcontact.de Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Commerciële gegevens

EAN	4 017918 171537
sales group	B127
VPE	10 Pcs.
Douanetarief	39206219
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 501 (CAT-5-2013)

Technische gegevens

Algemeen

Opmerking	de afdruk kan per laserprinter verschillen
lengte (b)	44 mm
breedte (a)	7 mm
kleur	wit
wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 100 °C

toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij
materiaal	polyesterfolie
aantal afzonderlijke schildjes	136

Toelatingen

toelatingen

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
http://www.phoenixcontact.de

© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden