Greep uit de online catalogus

MTKD-NICRSI/NISI

Artikelnummer: 5043321



http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=5043321

Thermospanningsklem, doorsnede: 0,2-2,5 mm², dikte: 10,4 mm, kleur: grijs

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder http://www.download.phoenixcontact.de Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Commerciële gegevens	
EAN	4 017918 178710
sales group	A501
VPE	50 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 566 (CAT-3-2013)

Technische gegevens

Algemeen

aantal etages	1
aantal aansluitingen	2
kleur	grijs
isolatiemateriaal	PA
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0

Afmetingen	
breedte	10,4 mm
lengte	46 mm
hoogte NS 35/7,5	40 mm
hoogte NS 35/15	47,5 mm
hoogte NS 32	45 mm

Technische gegevens	
aansluiting overeenkomstig norm	IEC 60947-7-1
nominale stroom I_N	1 A
nominale spanning U_N	400 V (spanning ten opzichte van naastliggende aansluitklem MTK)
aantal polen	1

Aansluitgegevens	
min. aderdoorsnede massief	0,2 mm²
max. aderdoorsnede massief	4 mm²
min. aderdoorsnede soepel	0,2 mm²
max. aderdoorsnede soepel	2,5 mm²
min. aderdoorsnede AWG/kcmil	24
max. aderdoorsnede AWG/kcmil	12
aansluitmethode	schroefaansluiting
striplengte	7 mm
teststift	A3
schroefdraad	M3
min. aandraaimoment	0,6 Nm
max. aandraaimoment	0,8 Nm

Toelatingen

toelatingen: cULus Recognized, GOST

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
Eindplaten		
3101029	D-MTK	Afsluitplaat , lengte: 46 mm, breedte: 1 mm, hoogte: 28,7 mm, kleur: grijs
gereedschap		
1205066	SZS 1,0X4,0 VDE	Schroevendraaier, sleufkop, VDE-geïsoleerd, afmetingen: 1,0 x 4,0 x 100 mm, 2-componentengreep, voor extra grip
montage		
3101223	ATS-MTK	Groepenscheidingsplaat, breedte: 1 mm, kleur: grijs
1201002	NS 32 PERF 2000MM	Asymmetrische montagerail, materiaal: staal, geboord, hoogte: 15 mm, breedte: 32 mm, lengte: 2 m
1201015	NS 32 UNPERF 2000MM	Asymmetrische montagerail, materiaal: staal, ongeboord, hoogte: 15 mm, breedte: 32 mm, lengte: 2 m

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
http://www.phoenixcontact.de

© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden