Greep uit de online catalogus

FK-MPT 0,5/ 4-3,5 NZ:88975 D3

Artikelnummer: 1986424

http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1986424

Printklem, nominale stroom: 4 A, nominale spanning: 250 V, rastermaat: 3,5 mm, aantal polen: 4, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, montage: solderen, aansluitrichting ader/ printplaat: 90 °

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder http://www.download.phoenixcontact.de Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Commerciële gegevens

EAN	4 017918 918095
sales group	E411
VPE	50 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG

Technische gegevens

Afmetingen / Polen

lengte	7 mm
rastermaat	3,5 mm
afm. a	10,5 mm
aantal polen	4
stiftafmetingen	0,4 x 0,9 mm
printgatdiameter	1 mm

Technische gegevens

artikelfamilie	FK-MPT 0,5/..-V
teststootspanning (III/3)	2,5 kV
teststootspanning (III/2)	2,5 kV

teststootspanning (II/2)	2,5 kV
nominale spanning (III/3)	160 V
nominale spanning (III/2)	250 V
nominale spanning (II/2)	250 V
aansluiting overeenkomstig norm	EN-VDE
nominale stroom I_N	4 A
nominale aderdoorsnede	0,5 mm²
striplengte	6,5 mm
nominale spanning UL/CUL Usegroup B	300 V
nominale stroom UL/CUL Usegroup B	4 A
nominale spanning UL/CUL Usegroup D	300 V
nominale stroom UL/CUL Usegroup D	4 A

Aansluitgegevens

min. aderdoorsnede AWG/kcmil	26
max. aderdoorsnede AWG/kcmil	20
AWG volgens UL/CUL min.	28
AWG volgens UL/CUL max.	20

Toelatingen

toelatingen: cULus Recognized, GOST, SEV, CCA

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
http://www.phoenixcontact.de

© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden