

Zubehör (allgemein) CB 500/12.5 BLACK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Kabelbinder **CB** bieten Befestigungen von Kabeln und Markierungen.

- Eignen sich insbesondere für das Befestigen der Kabelmarkierungen CLI M, SFX, WKM und WKS
- IEC 62275: 2006 konform
- Bruchfestes Polyamid PA 6.6 mit Brandklassifikation V2 nach UL-94

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	7940006079
Typ	CB 500/12.5 BLACK
Ausführung	Kabelbinder, Länge x Breite: 500 x 12.5 mm, Polyamid 66, 1080 Nm
GTIN (EAN)	4032248520282
VPE	50 Stück

Datenblatt

**Zubehör (allgemein)
CB 500/12.5 BLACK**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	500 mm	Breite	12,5 mm
Nettogewicht	13,9 g		

Installationsmaterial

Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-2	Einsatztemperaturbereich, max.	85 °C
Farbe	schwarz	Werkstoff	Polyamid 66

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000046	ETIM 3.0	EC000046
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 4.1	27-14-07-02
eClass 5.1	27-14-07-02	eClass 6.0	27-14-07-02
eClass 7.0	27-14-07-02		

Produkthinweise

Produktbeschreibung: Kabelbinder CB bieten Befestigungen von Kabeln und Markierungen, die auf die speziellen Anforderungen hin abgestimmt sind. Sie eignen sich insbesondere für das Befestigen der Kabelmarkierungen CLI M, SFX, WKM und WKS. Das Material besteht aus bruchfestem Polyamid PA 6.6 mit Brandklassifikation V2 nach UL-94.

Zulassungen

Zulassungen



Datenblatt

**Zubehör (allgemein)
CB 500/12.5 BLACK**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

Zeichnung

