Greep uit de online catalogus

GMSTBA 2,5/ 4-G-7,62 GY

Artikelnummer: 1765289

http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1765289

basiselement, nominale stroom: 12 A, aantal polen: 4, rastermaat: 7,62 mm, kleur: grijs, contactoppervlak: tin

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder http://www.download.phoenixcontact.de Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Commerciële gegevens	
EAN	4 017918 228064
Opmerking	Opdrachtsgebonden productie
sales group	E112
VPE	50 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG

Technische gegevens

Afmetingen / Polen

rastermaat	7,62 mm
afm. a	22,86 mm
aantal polen	4

Technische gegevens

artikelfamilie	GMSTBA 2,5/..-G
aansluiting overeenkomstig norm	EN-VDE
nominale stroom I_N	12 A
nominale spanning U_N	400 V
Kleur	grijs
nominale spanning UL/CUL Usegroup B	250 V

nominale stroom UL/CUL Usegroup B	12 A
nominale spanning UL/CUL Usegroup D	300 V
nominale stroom UL/CUL Usegroup D	10 A

Toelatingen



toelatingen

CSA, cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung, CCA, IECEE CB Scheme

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
http://www.phoenixcontact.de

© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden