

**Industrial Ethernet
IE-BS-V01M-SCRJ2SC-SM-C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Bayonett Steckverbindersets gemäß IEC 61076-3-106
Var.1 (EtherNet/IP) RJ45 Einsatz in Metall inkl. SC Einsatz

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1963440000
Typ	IE-BS-V01M-SCRJ2SC-SM-C
Ausführung	Flansch LWL, IP 67, Variante 1, Kupplung von SCRJ auf 2*SC, Singlemode
GTIN (EAN)	4032248645534
VPE	10 Stück

**Industrial Ethernet
IE-BS-V01M-SCRJ2SC-SM-C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht	62,7 g
--------------	--------

Temperaturen

Betriebstemperatur	-40 °C...+70 °C	Lagertemperatur
Verlegetemperatur		

Downloads

Zulassung GOST	POCC DE.ME25.B01411.pdf
----------------	----------------------------

Allgemeine Daten

Anschluss 1	SC	Anschluss 2	SCRJ
Artikelbeschreibung	Variante 1, Kupplung von SCRJ auf 2*SC	Farbe	sonstige
Fasertyp	Singlemode	Gehäusebasismaterial	Zinkdruckguss
Schutzart	IP 67	Steckzyklen	500

Normen

Steckverbinder Norm	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 61754-4, IEC 61754-24
---------------------	---

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC001121	ETIM 3.0	EC001121
UNSPSC	30-21-18-17	eClass 4.1	27-26-12-03
eClass 5.1	27-26-12-03	eClass 6.0	27-26-12-03
eClass 7.0	27-44-02-02		

Zulassungen


Zulassungen

Industrial Ethernet IE-BS-V01M-SCRJ2SC-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

Montageausschnitt



Montageausschnitt: 1. Bei Zentralverschraubung /
2. Bei Montage mit 4 M3 Schrauben

Industrial Ethernet IE-BS-V01M-SCRJ2SC-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zubehör

Staubschutzkappen



Zum Schutz Ihrer Geräte vor Staub und Verschmutzung.
Merkmale:

- für RJ45: DPC in schwarz
- für M12: M12-Schutzkappe Universal für IP67

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
1965700000	IE-BP-V01P	Flanschgehäuse- Schutzkappe	4032248653928	10 Stück