Greep uit de online catalogus

ZFKDSA 10-10,00- 6 GYBDPE-L1SO

Artikelnummer: 1737284

http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1737284

Printklem, nominale stroom: 76 A, nominale spanning: 400 V, rastermaat: 10 mm, aantal polen: 6, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, montage: solderen, aansluitrichting ader/ printplaat: 45 °

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder http://www.download.phoenixcontact.de Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Commerciële gegevens

EAN	4 046356 183970
Opmerking	Opdrachtsgebonden productie
sales group	E530
VPE	50 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG

Technische gegevens

Afmetingen / Polen

lengte	33,4 mm
rastermaat	10 mm
afm. a	50 mm
aantal polen	6
stiftafmetingen	1,2 x 1,4
stiftafstand	10 mm
printgatdiameter	2,2 mm

Technische gegevens

artikelfamilie	ZFKDS(A) 10

teststootspanning (III/3)	4 kV
teststootspanning (III/2)	4 kV
teststootspanning (II/2)	4 kV
nominale spanning (III/3)	320 V
nominale spanning (III/2)	400 V
nominale spanning (II/2)	800 V
aansluiting overeenkomstig norm	EN-VDE
nominale stroom I_N	76 A
nominale aderdoorsnede	10 mm²
striplengte	12 mm

Aansluitgegevens

min. aderdoorsnede AWG/kcmil	24
max. aderdoorsnede AWG/kcmil	6

Toelatingen

toelatingen GOST

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
http://www.phoenixcontact.de

© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden