

**Zubehör
SIHA 3/G20/LD 60-150V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Weidmüller bietet dem Anwender von Reihenklemmen ein umfangreiches Zubehör an, das in allen Aufgabenstellungen eine passende Lösung auch über Standardfunktionen hinaus ermöglicht.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	7921590000
Typ	SIHA 3/G20/LD 60-150V
Ausführung	Zubehör, Sicherungshalter, Bemessungsquerschnitt: Steckanschluss, Wemid, dunkelbeige, Bedienungsanleitung/Katalog
GTIN (EAN)	4032248322626
VPE	25 Stück

Datenblatt

**Zubehör
SIHA 3/G20/LD 60-150V**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	39,38 mm	Breite	5,95 mm
Höhe	63,1 mm	Höhe niedrigstbauend	48,5 mm
Nettogewicht	8,72 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur	-50 °C.../TX]+120 °C	Lagertemperatur	
--------------------	----------------------	-----------------	--

Bemessungsdaten

Bemessungsspannung	250 V	Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3		

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Anschlussart	Steckanschluss
--------------	----------------

weitere technische Daten

Ausführung	Sicherungselement	Einbauhinweis	Bedienungsanleitung/ Katalog
Montageart	Gehäusemontage		

Systemkennwerte

Produktfamilie	Zubehör	Anschlussart	Steckanschluss
Abschlussplatte erforderlich	Nein		

Werkstoffdaten

Isolierstoff	Wemid	Werkstoff	Wemid
Farbe	beige	Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-0

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000036	ETIM 3.0	EC000036
UNSPSC	30-21-18-11	eClass 4.1	27-14-11-16
eClass 5.1	27-14-11-16	eClass 6.0	27-14-92-14
eClass 7.0	27-14-92-14		

Zulassungen

Zulassungen

