

## Zubehör (allgemein) CB 135/2.5 NATUR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Kabelbinder **CB** bieten Befestigungen von Kabeln und Markierungen.

- Eignen sich insbesondere für das Befestigen der Kabelmarkierungen CLI M, SFX, WKM und WKS
- IEC 62275: 2006 konform
- Bruchfestes Polyamid PA 6.6 mit Brandklassifikation V2 nach UL-94

### Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	<a href="#">7940006040</a>
Typ	CB 135/2.5 NATUR
Ausführung	Kabelbinder, Länge x Breite: 135 x 2.5 mm, Polyamid 66, 80 Nm
GTIN (EAN)	4032248520107
VPE	100 Stück

**Datenblatt**

**Zubehör (allgemein)  
CB 135/2.5 NATUR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Technische Daten**

**Abmessungen und Gewichte**

Länge	135 mm	Breite	2,5 mm
Nettogewicht	0,34 g		

**Installationsmaterial**

Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-2	Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C
Farbe	natur	Werkstoff	Polyamid 66

**Klassifikationen**

ETIM 2.0	EC000046	ETIM 3.0	EC000046
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 4.1	27-14-07-02
eClass 5.1	27-14-07-02	eClass 6.0	27-14-07-02
eClass 7.0	27-14-07-02		

**Produkthinweise**

Produktbeschreibung: Kabelbinder CB bieten Befestigungen von Kabeln und Markierungen, die auf die speziellen Anforderungen hin abgestimmt sind. Sie eignen sich insbesondere für das Befestigen der Kabelmarkierungen CLI M, SFX, WKM und WKS. Das Material besteht aus bruchfestem Polyamid PA 6.6 mit Brandklassifikation V2 nach UL-94.

**Zulassungen**

Zulassungen



**Datenblatt**

**Zubehör (allgemein)  
CB 135/2.5 NATUR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**

**Zeichnung**

