

Zubehör (allgemein) CB 430/4.8 NATUR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Kabelbinder **CB** bieten Befestigungen von Kabeln und Markierungen.

- Eignen sich insbesondere für das Befestigen der Kabelmarkierungen CLI M, SFX, WKM und WKS
- IEC 62275: 2006 konform
- Bruchfestes Polyamid PA 6.6 mit Brandklassifikation V2 nach UL-94

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	7940006060
Typ	CB 430/4.8 NATUR
Ausführung	Kabelbinder, Länge x Breite: 430 x 4.8 mm, Polyamid 66, 220 Nm
GTIN (EAN)	403224852025 1
VPE	100 Stück

Datenblatt

**Zubehör (allgemein)
CB 430/4.8 NATUR**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	430 mm	Breite	4,8 mm
Nettogewicht	2,94 g		

Installationsmaterial

Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-2	Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C
Farbe	natur	Werkstoff	Polyamid 66

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000046	ETIM 3.0	EC000046
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 4.1	27-14-07-02
eClass 5.1	27-14-07-02	eClass 6.0	27-14-07-02
eClass 7.0	27-14-07-02		

Produkthinweise

Produktbeschreibung: Kabelbinder CB bieten Befestigungen von Kabeln und Markierungen, die auf die speziellen Anforderungen hin abgestimmt sind. Sie eignen sich insbesondere für das Befestigen der Kabelmarkierungen CLI M, SFX, WKM und WKS. Das Material besteht aus bruchfestem Polyamid PA 6.6 mit Brandklassifikation V2 nach UL-94.

Zulassungen

Zulassungen



Datenblatt

**Zubehör (allgemein)
CB 430/4.8 NATUR**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

Zeichnung

