

**Kabelschuh
LID 1,5M4 R**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Isolierte Rundstecker aus PVC mit Kupferhülse**

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

Typ	LID 1,5M4 R
Best.-Nr.	9200670000
Ausführung	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,0,5 mm ² - 1,5 mm ² ,rot
GTIN (EAN)	4032248410514
VPE	100 Stück

Kabelschuh LID 1,5M4 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	20,8 mm	Breite (inch)	0,819 inch
Tiefe	5,7 mm	Tiefe (inch)	0,224 inch
Nettogewicht	0,7 g		

Verbinder

Außendurchmesser (d)	4 mm	Dimension	ø 4 mm
Dimension (Rundstecker)	ø 4 mm	Isolation	vorhanden
Kennfarbe	rot	Kunststoffkragendurchmesser (D)	4 mm
Kunststoffkragenlage (b)	10 mm	Leiteranschlussquerschnitt, max.	1,5 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, min.	0,5 mm ²	Material/Kunststoff	PVC

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC001052	ETIM 4.0	EC001052
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-40-02-04
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-12
eClass 9.1	27-40-02-12		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Broschüre/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
-------------------	--------------------------------------

Datenblatt**Kabelschuh
LID 1,5M4 R**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen