

**H1,5/12****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Für Leiter von 0,25 - 6,0 mm<sup>2</sup> (AWG 24 - 10)

Material E-Cu, galvanisch verzinkt

Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 1

- Lose verpackt im Polybeutel

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| Best.-Nr.  | <a href="#">9004060000</a>        |
| Typ        | H1,5/12                           |
| Ausführung | Aderendhülse, 1,5 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4008190147938                     |
| VPE        | 1.000 Stück                       |

**H1,5/12****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|       |       |              |         |
|-------|-------|--------------|---------|
| Länge | 12 mm | Nettogewicht | 0,096 g |
|-------|-------|--------------|---------|

**Produktdaten**

|                                |                     |                                      |        |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------|
| Leiteranschlussquerschnitt     | 1,5 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 16 |
| Kontaktflächendurchmesser (D1) | 1,7 mm              | Kragendurchmesser (D2)               | 2,8 mm |

**Klassifikationen**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 2.0   | EC000005    | ETIM 3.0   | EC000005    |
| UNSPSC     | 31-16-31-02 | eClass 4.1 | 27-06-07-01 |
| eClass 5.1 | 27-40-02-01 | eClass 6.0 | 27-40-02-01 |
| eClass 7.0 | 27-40-02-01 |            |             |

**Produkthinweise**

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Artikelbeschreibung | Aderendhülse ohne Kunststoffkragen |
|---------------------|------------------------------------|

**Zulassungen**

Zulassungen



**H1,5/12**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

